

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Cable S/A M12 macho/hembra conector M12 macho/hembra/extremo libre

Cable de conexión sensor/actuador, M12 a extremo libre de conductor, M12 a M12, macho/hembra, PVC, 3, 4, o 5 pines, codificación A, IP65/IP67/IP68

Info

Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta



Hidrófugo



Ahorro de espacio



Construcción de máquinas e instalaciones



Automatización

Beneficios

Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla

Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas

Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Contactos revestidos en oro para una baja resistencia de contacto

Protección a vibración (bloqueo mecánico)

Ámbito de uso

Para estrés mecánico medio en ambientes secos

UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12**Características de producto**

Resistencia parcial frente a aceites y químicos
Incluye portaetiquetas
LABS-free

Normas de referencia / Aprobaciones

No propagador de llama según style 2464
Número de archivo de UL: E249137

Composición de producto

Sección de conductor: 0,34 mm²
Código de color: 3-pin: marrón (1), azul (3), negro(4); 4-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4); 5-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4), amarillo/verde (5)
Cubierta exterior: PVC negro

Datos técnicos

Clasificación:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Material:	Contacto: CuSn Superficie de contacto: Ni/Au Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible
Radio de curvatura mínimo:	Instalación fija: 5 x diámetro exterior Uso flexible: 10 x diámetro exterior
Grado de protección::	IP65/IP67
Temperatura ambiente (en uso):	Macho/hembra -25°C hasta +90°C Instalación fija: -40°C hasta +80°C Uso flexible ocasional: -25°C hasta +80°C
Codificación:	A-standard
Corriente nominal en A:	4 A

Nota

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
Las certificaciones UL pueden consultarse en el data sheet

**UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12**

Referencia	Denominación	Número de polos	Longitud en m	Diseño	Tensión nominal UN(V)
22260080	AB-C3-2,0PVC-M12FS	3	2	recto	250
22260663	AB-C3-5,0PVC-M12FS	3	5	recto	250
22260081	AB-C3-10,0PVC-M12FS	3	10	recto	250
22262095	AB-C3-2,0PVC-M12FA	3	2	acodado	250
22260661	AB-C3-5,0PVC-M12FA	3	5	acodado	250
22262083	AB-C3-10,0PVC-M12FA	3	10	acodado	250
Conector macho a conector hembra					
22262096	AB-C3-M12MS-2,0PVC-M12FA	3	2	recto - acodado	250
22262097	AB-C3-M12MS-5,0PVC-M12FA	3	5	recto - acodado	250
22262098	AB-C3-M12MS-10,0PVC-M12FA	3	10	recto - acodado	250
22260688	AB-C4- 2,0PVC-M12FS	4	2	recto	250
22260689	AB-C4-5,0PVC-M12FS	4	5	recto	250
22260685	AB-C4-10,0PVC-M12FS	4	10	recto	250
22260841	AB-C4- 2,0PVC-M12FA	4	2	acodado	250
22260678	AB-C4-5,0PVC-M12FA	4	5	acodado	250
22260683	AB-C4-10,0PVC-M12FA	4	10	acodado	250
Conector macho a conector hembra					
22260832	AB-C4-M12MS-2,0PVC-M12FA	4	2	recto - acodado	250
22260705	AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA	4	5	recto - acodado	250
22260833	AB-C4-M12MS-10,0PVC-M12FA	4	10	recto - acodado	250
22262099	AB-C5-2,0PVC-M12FS	5	2	recto	60
22262100	AB-C5-5,0PVC-M12FS	5	5	recto	60
22262101	AB-C5-10,0PVC-M12FS	5	10	recto	60
Conector macho a conector hembra					
22262102	AB-C5-M12MS-2,0PVC-M12FA	5	2	recto - acodado	60
22262103	AB-C5-M12MS-5,0PVC-M12FA	5	5	recto - acodado	60

Última actualización (08.09.2017)

©2017 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos

Product Management <http://appespana.lappgroup.com>

Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.

PN 0456 / 02_03_16



UNITRONIC® SENSOR PVC M12 | M12-M12

Referencia	Denominación	Número de polos	Longitud en m	Diseño	Tensión nominal UN(V)
22262104	AB-C5-M12MS-10,0PVC-M12FA	5	10	recto - acodado	60