



BETA 1221/S6

Zestaw 6 wkrętaków Morphos, płaskich



Certyfikaty i normy



Cechy

Zaprojektowany, aby zmniejszyć zmęczenie i zapewnić przenoszenie wysokiego momentu obrotowego nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach.

PRZENOSZENIE WYSOKIEGO MOMENTU OBROTOWEGO

Innowacyjna trójmateriałowa rękojeść ze sztywnym polipropylenowym rdzeniem i podwójnymi miękkimi końcówkami zapewnia skuteczne i stałe przenoszenie siły. Kontrolowane strefy odkształcenia dostosowują się do punktów styku dłoni, poprawiając siłę nacisku i skuteczność dokręcania.

KONTROLA I PRECYZJA


Ergonomiczny kształt i zaprojektowane podpórki na palec wskazujący i kciuk gwarantują pewny chwyt i precyzyjne centrowanie ostrza na śrubie. Nawet w brudnych rękach lub rękawiczkach można uzyskać maksymalną kierunkowość i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

DOSKONAŁY CHWYT I ZABEZPIECZENIE PRZED STACZANIEM

Wyłuszczana tekstura zapewnia pewny chwyt nawet w najtrudniejszych warunkach. Trójkątny profil zapobiega toczeniu się po powierzchni roboczej i sprzyja stabilnemu i ciągłemu użytkowaniu.

WYTRZYMAŁOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Grot z chromowanej stali z piaskowanym wykończeniem zapewnia ochronę przed korozją i zużyciem. Fosforanowana na czarno końcówka zapewnia precyzyjne dopasowanie do śruby i zmniejsza ryzyko poślizgu, przedłużając żywotność narzędzia.



STRUKTURA TRIMATERIAL

Sztywny wewnętrzny rdzeń z polipropylenu jest połączony z miękkimi końcówkami o wysokiej przyczepności, aby zapewnić doskonałe przenoszenie momentu



KONTROLOWANE ODKSZTAŁCENIE

Miękkie obszary odkształcają się w kontrolowany sposób, dostosowując się do punktu kontaktu i wzmacniając siłę nacisku bez zmęczenia dłoni.



PRZECIWOBROTOWY

Trójkątny kształt zapobiega toczeniu się po stole warsztatowym, zwiększając bezpieczeństwo i stabilność.

Certyfikaty i normy



Odniesienie

	Art.	
012210206	1221/S6	zestaw 6 wkrętaków (model 1221) 0,4x2,5x75-0,5x3x75-0,8x4x125 1x5,5x150-1,2x6,5x150-1,2x8x200 mm

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

