


PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m



L'image est fournie à titre d'illustration uniquement.
Veuillez vous référer à la description du produit.

Référence	09 45 600 0300
Spécification	PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09456000300

Identification

Catégorie	Câbles assemblés
Élément	Câbles au mètre
Spécification	Non assemblé
Type de câble	Câble Hybride (cuivre/cuivre)
Description du câble	Ignifuge

Version

Longueur de câble	100 m
Nombre de fils	8
Structure du conducteur	4x AWG 22/7 4x 1,5 mm ²

Données techniques

Caractéristiques de transmission	Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Limite de température	-20 ... +70 °C
Atténuation de couplage @ 20 °C / 100 MHz	≤10 mΩ/m
Résistance du conducteur @ 20 °C	≤120 Ω/km
Résistance d'isolement @ 20 °C	≥500 MΩ x km
Temps de traitement du signal @ 20 °C	≤5.3 ns/m
Impédance @ 100 MHz	100 Ω ±15 %



Pushing Performance
Since 1945

Propriétés du matériau

Matériau (câble)	FRNC (LSZH)
Couleur (câble)	Vert
RoHS	normes
État ELV	normes
China RoHS	e
Substances REACH ANNEXE XVII	Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV	Non contenu
Substances REACH SVHC	Non contenu
Proposition Californie 65 substances	Oui

Spécifications et homologations

Spécifications	EN 13602
	IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
	UL style 21282 (80°C / 150 V)
PROFINET	Oui

Informations commerciales

Dimensions du produit conditionné	1
Poids net	15,000 g
Pays d'origine	Allemagne
Numéro de tarif douanier européen	85444290
GTIN	5713140061989
ETIM	EC001579
eCl@ss	27060501 Hybrid cable