

Kabel audio Red's Music - 2x Jack mono 6.3mm / 2x Jack mono 6.3mm

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU13...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1-A: Wtyk Jack mono 6.3mm

Złącze 1-B: Wtyk Jack mono 6.3mm

Złącze 2-A: Wtyk Jack mono 6.3mm

Złącze 2-B: Wtyk Jack mono 6.3mm

Model złącz: J53

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)

Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:



AU13...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:



Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU1303BX	0.3 m	105g	5903867408666
AU1305BX	0.5 m	118g	5903867408673
AU1310BX	1.0 m	152g	5903867408680
AU1315BX	1.5 m	186g	5903867408697
AU1320BX	2.0 m	219g	5903867408703
AU1330BX	3.0 m	293g	5903867408710
AU1340BX	4.0 m	360g	5903867408727
AU1350BX	5.0 m	427g	5903867408734
AU1360BX	6.0 m	494g	5903867408741
AU1370BX	7.0 m	561g	5903867408758
AU1380BX	8.0 m	628g	5903867408765
AU1390BX	9.0 m	710g	5903867408772
AU13100BX	10.0 m	777g	5903867408789
AU13150BX	15.0 m	1112g	5903867408796
AU13200BX	20.0 m	1447g	5903867408802

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów