

Kabel antenowy I-PEX Inc., MHF® I męski do I-PEX Inc., MHF® I męski 1,13 10 cm

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów technologii radiowej.



Numer artykułu 89607

EAN: 4043619896073

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie >
 - 1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ przewodu: 1.13
- Przewód: koncentryczny
- Tłumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Długość kabla ze złączem: ok. 10 cm


Wymagania systemowe

- Dwa wolne łączą I-PEX Inc., MHF® I

Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

Zdjęcia



Ogólne

Styl:	Obie strony identyczne
-------	------------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie
Złącze 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	1.13
Tłumienie przewodu:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	10 cm
Najmniejszy promień skrętu:	4,5 mm
Średnica kabla:	1,13 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

