



Johdinsiteet RFID-sirulla

T50RFID - Low Frequency (LF) ja High Frequency (HF)

Johdinsiteet RFID-sirulla tarjoavat innovatiivisen ratkaisun mm. tuotteiden, työkalujen, mittalaitteiden ja varastojen turvalliseen merkintään ja seurantaan. Sarja laajentaa johdinsiteiden käyttömahdollisuuksia RFID-teknologian markkinoilla käyttökohteissa, joissa etiketin käyttö on mahdotonta, tai epäkäytännöllistä.


Ominaisuudet ja edut

- Nopea ja tarkka tiedonsaanti ja -seuranta
- Helpompi ja tarkempi dokumentointi
- Vähentää inhimillisiä virheitä dokumentoinnissa
- Soveltuu vaativiin käyttökohteisiin
- Low Frequency (LF - 125 kHz) - vain luku
- High Frequency (HF - 13,56 MHz) - uudelleenkirjoitettava
- Muut värit kysyttäessä



T50RFID - johdinsiteet RFID-sirulla.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)	
Taajuus	125 kHz (LF)	13,56 MHz (HF)
Lämpötila-alue	-40 °C - +85 °C	
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +85 °C	-25 °C - +85 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2	



Johdinside RFID-sirulla

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Taajuus	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Leveys (W)	Pituus (L)	N	Väri	Pakkaus	Suosittelava työkalu	Nimike-numero
T50RFIDCLA	125 kHz (LF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Keltainen (YE)	100 kpl	6	111-01638
T50RFIDCHA	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Keltainen (YE)	100 kpl	6	111-01639
	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Musta (BK)	100 kpl	6	111-01591
	13,56 MHz (HF)	1,5	50,0	4,6	200,0	225	Vaaleansininen (BU)	100 kpl	6	111-01673

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
Minimitilauismäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa. Muita värejä kysyttäessä.

= Silmukan min. vetolujuus (N)

Suositellut asennustyökalut	
	6 EVO7
	551

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita.
Lisätietoja hyväksynnöistä osiossa 7.