




Przepływomierz elektromagnetyczny

SMR11GGXFRKG/US-100



Cechy produktu			
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1		
Zakres pomiarowy	6...1584 gph	0,1...26,4 gpm	
Przylącze procesowe	połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny DN25 uszczelka płaska		
Aplikacja			
Konstrukcja	styki pozłacane		
Aplikacja	Funkcja sumująca; do aplikacji przemysłowych		
Montaż	podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera		
Media	Ciecze przewodzące; woda; roztwory wodne		
Uwaga na temat mediów	przewodność: ≥ 20 µS/cm lepkość: < 70 mm²/s (40 °C)		
Temperatura medium	[°F]	14...158	
Wytrzymałość na ciśnienie	16 bar	232 psi	1,6 MPa
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN)	[bar]	11,2	
Dane elektryczne			
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV)	
Pobór prądu	[mA]	95; (24 V)	
Klasa ochrony		III	
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak	
Czas rozruchu	[s]	5	
Zasada pomiaru		elektromagnetyczny	
Wejścia / wyjścia			
Liczba wejść i wyjść	Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1		
Wejścia			
Wejścia	resetowanie licznika		



Przepływomierz elektromagnetyczny

SMR11GGXFRKG/US-100

Wyjścia		
Łączna liczba wyjść	2	
Sygnał wyjściowy	sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; IO-Link; (konfigurowalne)	
Wykonanie elektryczne	PNP/NPN	
Liczba wyjść binarnych	2	
Funkcja wyjścia	normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)	
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V]	2	
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA]	200	
Liczba wyjść analogowych	1	
Analogowe wyjście prądowe [mA]	4...20; (skalowany)	
Maks. obciążenie [Ω]	500	
Analogowe wyjście napięciowe [V]	0...10; (skalowany)	
Min. rezystancja obciążenia [Ω]	2000	
Wyjście impulsowe	pomiar ilości przepływu	
Zabezpieczenie przed zwarciem	tak	
Typ zabezpieczenia przed zwarciem	impulsowe	
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak	
Zakres pomiaru / nastaw		
Zakres pomiarowy	6...1584 gph	0,1...26,4 gpm
Zakres wyświetlacza	-1902...1902 gph	-31,7...31,7 gpm
Rozdzielczość	2 gph	0,05 gpm
Punkt przełączania SP	14...1586 gph	0,25...26,4 gpm
Punkt resetu rP	6...1578 gph	0,1...26,25 gpm
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP	0...1272 gph	0...21,2 gpm
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP	312...1586 gph	5,2...26,4 gpm
Krok	2 gph	0,05 gpm
Monitoring przepływu		
Wartość impulsu	0,01...100 000 000 gal	
Długość impulsu [s]	0,0025...2	
Monitoring temperatury		
Zakres pomiarowy [°F]	-4...176	
Rozdzielczość [°F]	0,5	
Punkt przełączania SP [°F]	-2,5...176	
Punkt resetu rP [°F]	-3,5...175	
Wyjście analogowe / dolna wartość [°F]	-4...140,5	
Wyjście analogowe / górna wartość [°F]	31,5...176	
W krokach co [°F]	0,5	



Przepływomierz elektromagnetyczny

SMR11GGXFRKG/US-100

Dokładność / odchylenie		
Monitorowanie przepływu		
Dokładność (w zakresie pomiarowym)		± (0,8 % MW + 0,5 % MEW)
Powtarzalność		± 0,2% MEW
Monitoring temperatury		
Dokładność	[K]	± 2,5 (Q > 0,26 gpm)
Czasy reakcji		
Monitorowanie przepływu		
Czas reakcji	[s]	0,15; (dAP = 0, T19)
Programowalny czas opóźnienia dS, dr	[s]	0...50
Tłumienie wartości procesowej dAP	[s]	0...5
Monitoring temperatury		
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09	[s]	T09 = 20 (Q > 0,26 gpm)
Software / programowanie		
Możliwości parametryzacji	Monitorowanie przepływu; licznik objętości; Licznik programowalny; Monitoring temperatury; histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; wyjście prądowe / napięciowe / impulsowe; Opóźnienie rozruchu; wyświetlacz można dezaktywować; Jednostka wyświetlana	
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny	IO-Link	
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
Norma SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis	
SIO tryb	tak	
Wymagany typ portu mastera	A	
Ilość danych analogowych	3	
Ilość danych binarnych	2	
Min.czas cyklu procesu	[ms]	5
Obsługiwane DeviceID	Typ działania default	DeviceID 576
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°F]	14...140
Temperatura składowania	[°F]	-13...176
Ochrona	IP 67	
Testy / dopuszczenia		
EMC	DIN EN 60947-5-9	
Odporność na wstrząsy	DIN IEC 68-2-27	20 g (11 ms)
Odporność na wibracje	DIN IEC 68-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF	[lata]	145
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe	dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie	



Przepływomierz elektromagnetyczny

SMR11GGXFRKG/US-100

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	26
Obudowa		cyldryczna
Wymiary	[mm]	Ø 54 / L = 110
Materiał		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PC; FKM; TPE
Materiały części w kontakcie z medium		stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEEK; FKM
Przylącze procesowe		połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny DN25 uszczelka płaska
Wyświetlacz / elementy robocze		
Wyświetlacz	Jednostka wyświetlana	6 x LED, kolor zielony (gpm, gph, gal, °F, 10 ³ , 1000 x 10 ³)
	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
	Wartość mierzona	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
	Programowanie	wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Uwagi		
Uwagi		MW = Wielkość mierzona
		MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: połączane		
		

Przepływomierz elektromagnetyczny

SMR11GGXFRKG/US-100


Podłączenie



OUT1:	Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2 Wyjście przełączające Monitoring przepływu Wyjście impulsowe licznik objętości wyjście sygnału Licznik programowalny IO-Link
OUT2:	Wyjście przełączające Monitoring przepływu Wyjście przełączające Monitoring temperatury wyjście analogowe Monitoring przepływu wyjście analogowe Monitoring temperatury Wejście resetowanie licznika
BK =	Kolory żył : czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały

Diagramy i grafiki

Spadek ciśnienia



dP Spadek ciśnienia

Q wielkość przepływu objętościowego