

CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066683>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1066683
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2258
Klucz produktu	DK2258
Strona katalogu	Strona 573 (C-5-2019)
GTIN	4055626733753
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	631 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	631 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066683>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel systemowy
--------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe)
	-10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC)	≤ 30 V AC
Napięcie robocze (DC)	≤ 60 V DC
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Prąd (na tor)	≤ 2 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych)

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
UL AWM Style	21946
Liczba biegunów	50
Ekranowany	tak
Rodzaj przewodu	Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany
Budowa linki przewodu sygnałowego	14x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	50x 0,25 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,2 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	12,80 mm ±0,5 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	plaszcz bezhalogenowy
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
Oporność linii	≤ 80 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km (przy 20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	107 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	200 mm
Obciążalność dynamiczna (zginanie)	Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna)
Bezhalogenowość	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2 (przewód surowy) VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)

CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066683>

	IEC 60332-3-22 (przewód surowy)
olejoodporność	odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy)

Kod kolorystyczny

biały	D-SUB50 (1) = D-SUB50 (1)
brązowy	D-SUB50 (2) = D-SUB50 (2)
zielony	D-SUB50 (3) = D-SUB50 (3)
żółty	D-SUB50 (4) = D-SUB50 (4)
szary	D-SUB50 (5) = D-SUB50 (5)
różowy	D-SUB50 (6) = D-SUB50 (6)
niebieski	D-SUB50 (7) = D-SUB50 (7)
czerwona	D-SUB50 (8) = D-SUB50 (8)
czarny	D-SUB50 (9) = D-SUB50 (9)
fioletowy	D-SUB50 (10) = D-SUB50 (10)
szary-różowy	D-SUB50 (11) = D-SUB50 (11)
czerwona-niebieski	D-SUB50 (12) = D-SUB50 (12)
biały-zielony	D-SUB50 (13) = D-SUB50 (13)
brązowy-zielony	D-SUB50 (14) = D-SUB50 (14)
biały-żółty	D-SUB50 (15) = D-SUB50 (15)
żółty-brązowy	D-SUB50 (16) = D-SUB50 (16)
biały-szary	D-SUB50 (17) = D-SUB50 (17)
szary-brązowy	D-SUB50 (18) = D-SUB50 (18)
biały-różowy	D-SUB50 (19) = D-SUB50 (19)
różowy-brązowy	D-SUB50 (20) = D-SUB50 (20)
biały-niebieski	D-SUB50 (21) = D-SUB50 (21)
brązowy-niebieski	D-SUB50 (22) = D-SUB50 (22)
biały-czerwona	D-SUB50 (23) = D-SUB50 (23)
brązowy-czerwona	D-SUB50 (24) = D-SUB50 (24)
biały-czarny	D-SUB50 (25) = D-SUB50 (25)
brązowy-czarny	D-SUB50 (26) = D-SUB50 (26)
szary-zielony	D-SUB50 (27) = D-SUB50 (27)
żółty-szary	D-SUB50 (28) = D-SUB50 (28)
różowy-zielony	D-SUB50 (29) = D-SUB50 (29)
żółty-różowy	D-SUB50 (30) = D-SUB50 (30)
zielony-niebieski	D-SUB50 (31) = D-SUB50 (31)
żółty-niebieski	D-SUB50 (32) = D-SUB50 (32)
zielony-czerwona	D-SUB50 (33) = D-SUB50 (33)
żółty-czerwona	D-SUB50 (34) = D-SUB50 (34)
zielony-czarny	D-SUB50 (35) = D-SUB50 (35)
żółty-czarny	D-SUB50 (36) = D-SUB50 (36)
szary-niebieski	D-SUB50 (37) = D-SUB50 (37)
różowy-niebieski	D-SUB50 (38) = D-SUB50 (38)
szary-czerwona	D-SUB50 (39) = D-SUB50 (39)
różowy-czerwona	D-SUB50 (40) = D-SUB50 (40)

CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066683>

szary-czarny	D-SUB50 (41) = D-SUB50 (41)
różowy-czarny	D-SUB50 (42) = D-SUB50 (42)
niebieski-czarny	D-SUB50 (43) = D-SUB50 (43)
czerwona-czarny	D-SUB50 (44) = D-SUB50 (44)
biały-brązowy	D-SUB50 (45) = D-SUB50 (45)
żółty-zielony	D-SUB50 (46) = D-SUB50 (46)
szary-różowy	D-SUB50 (47) = D-SUB50 (47)
niebieski-czerwona	D-SUB50 (48) = D-SUB50 (48)
biały-zielony	D-SUB50 (49) = D-SUB50 (49)
zielony-brązowy	D-SUB50 (50) = D-SUB50 (50)

Dane przyłączeniowe

Przyłącze 1

Przyłącze według normy	IEC 60807-2
	DIN 41652
Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Moment dokręcania	0,2 Nm
Liczba cykli wtykania	> 200
Raster	2,77 mm


Połączenie 2

Przyłącze według normy	IEC 60807-2
	DIN 41652
Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Moment dokręcania	0,2 Nm
Liczba cykli wtykania	> 200
Raster	2,77 mm

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
------------------------------	--

Rysunki



(1) Obniżenie parametrów znamionowych: standard

(2) Obniżenie parametrów znamionowych: zgodnie z UL

CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066683>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066683>

 CSA ID dopuszczenia: 70002966				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU*-DE.HB*35.B00385				
--	--	--	--	--

 cULus Listed ID dopuszczenia: E238705 V22/S5				
--	--	--	--	--

CABLE-D50SUB/S/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066683

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066683>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	c805b2bf-d339-4cae-8566-ae197725928c