



Kabel zasilający

Model: **AK-UP-03S**



Kod produktu	AK-UP-03S
Typ produktu	Kabel zasilający
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Napięcie wyjściowe	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	16 A
Uziemienie	Tak
Długość przewodu	1.8 m
Wtyczka #1	IEC C20
Wtyczka #2	IEC C19
Materiał przewodu	Miedź
Przekrój przewodu	3x 1.5 mm ²
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	270 x 75 x 45 mm
Waga netto	289 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5906708751211
Gwarancja	24 miesiące



Niezawodne zasilanie dla Twojego sprzętu komputerowego

Kabel zasilający Akyga® AK-UP-03S ze złączami IEC C19 i IEC C20 służy do bezpiecznego zasilania urządzeń o większym poborze mocy - serwerów, zasilaczy UPS czy jednostek PDU. Miedziane żyły o przekroju $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ umożliwiają stabilną pracę z natężeniem do 16A przy napięciu 250V, eliminując ryzyko przegrzewania i spadków napięcia nawet podczas ciągłej pracy 24/7.

Produkt został stworzony z myślą o zastosowaniu w serwerowniach, centrach danych i wszędzie tam, gdzie niezawodność zasilania jest kwestią krytyczną. Złącza C19/C20, w odróżnieniu od standardowych kabli do komputerów, pozwalają zasilać urządzenia wymagające większej obciążalności.

Co wyróżnia kabel AK-UP-03S?

- **Miedziane przewody $3 \times 1,5 \text{ mm}^2$ - grubsze od standardowych** - taki przekrój sprawdza się w przypadku sprzętu o większym zapotrzebowaniu na energię i zapewnia solidny zapas bezpieczeństwa przy prądzie znamionowym 16A.
- **Długość 1,8 m - idealny kompromis** - przewód można wygodnie poprowadzić w szafie rackowej, serwerowni lub przy stanowisku roboczym. Jest to praktyczny wybór, który pozwala zachować swobodę podczas podłączania urządzeń bez nadmiaru luźnego przewodu.
- **Złącza IEC C19/C20 dla profesjonalnego sprzętu IT** - jest przystosowany do pracy z serwerami, zasilaczami UPS i listwami zasilającymi PDU. Złącze męskie C20 łączy się z PDU lub UPS, a żeńskie C19 z urządzeniem końcowym.
- **Wytrzymała konstrukcja na lata pracy** - przewód został wykonany z miedzianych żył i wyposażony w izolację PVC. Solidna konstrukcja sprawia, że kabel nadaje się do zastosowań profesjonalnych i może być wykorzystywany w miejscach, w których sprzęt pracuje przez wiele godzin.

Zastosowanie - do czego służy kabel C19/C20?

Kabel zasilający C19/C20 jest przeznaczony przede wszystkim do urządzeń o większym poborze mocy. Jego zastosowanie obejmuje między innymi:

- **Serwerownie i centra danych**
- **Zasilacze UPS i listwy PDU**
- **Szafy rackowe 19"**
- **Serwery, switchy i macierze dyskowe**
- **Profesjonalne stacje robocze i sprzęt audio/video** o wysokim poborze mocy
- **Zastosowanie jako kabel zapasowy lub zamienny.**