



Señalizadores Impresos

Ovalgrip, Corte Recto

Ideales para fabricantes de armarios o sectores como ferroviario, telecomunicaciones y eléctrico.

Los señalizadores están disponibles como formato estándar en rollos / discos, en código de colores y en color amarillo marcado en negro. Los caracteres son 0-9, A-Z y símbolos eléctricos estándar.

Señalizadores blancos marcados en negro disponibles bajo petición especial.

- La placa AT1 acepta hasta 7 señalizadores tamaño 50.
- La placa AT2 acepta hasta 8 señalizadores tamaño 85.
- La placa AT3 acepta hasta 14 señalizadores tamaño 85.




Gama de señalizadores Ovalgrip.

Características y Beneficios

- Señalizadores en forma oval diseñados para encajar en AT1, AT2 o AT3 (dependiendo del tamaño del Ovalgrip)
- Ideales para operaciones de mantenimiento y reparaciones, y fijado con bridas
- Es posible también su aplicación directa en el cable antes de su terminación
- Marcaje de cables tradicional disponible en amarillo, blanco y código de colores

MATERIAL	Polivinilo de Cloruro Flexible, Libre de Cádiz (PVC)
Temp. Trabajo	-65 °C a +105 °C, intermitente +135 °C
Flamabilidad	UL94 V0 (3mm)

RoHS ✓



Señalizadores Ovalgrip con corte recto



Los productos han sido testados en laboratorios de acuerdo a UL224.



Para más detalles sobre Placas de Identificación, por favor consulte la página 486.

TIPO	Apli. Ø min.	Apli. Ø max.	Long. (L)	Contenido	Medida
HODS50	1,7	3,6	4,0	1.000 Pzas	AT1
HODS85	1,8	6,3	4,5	1.000 Pzas	AT2/AT3

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas.

Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje. Otras opciones de embalaje también pueden estar disponibles.



Para Productos con Aprobaciones y Especificaciones Específicas, por favor ver el Apéndice.

Señalizadores Impresos

Ovalgrip, Corte Recto

HODS50	
	Código
A	531-15014
B	531-15024
C	531-15034
D	531-15044
E	531-15054
F	531-15064
G	531-15074
H	531-15084
I	531-15094
J	531-15104
K	531-15114
L	531-15124
M	531-15134
N	531-15144
O	531-15154
P	531-15164
Q	531-15174
R	531-15184
S	531-15194
T	531-15204
U	531-15214
V	531-15224
W	531-15234
X	531-15244
Y	531-15254
Z	531-15264

HODS50	
	Código
0	531-15274
1	531-15284
2	531-15294
3	531-15304
4	531-15314
5	531-15324
6	531-15334
7	531-15344
8	531-15354
9	531-15364
.	531-00174
/	531-00175
⊥	531-00176
+	531-00451
-	531-00452
0	531-15365
1	531-15366
2	531-15367
3	531-15368
4	531-15314
5	531-15370
6	531-15371
7	531-15372
8	531-15373
9	531-15374

HODS85	
	Código
A	531-07935
B	531-07936
C	531-07937
D	531-07938
E	531-07939
F	531-07940
G	531-07941
H	531-07942
I	531-07943
J	531-07944
K	531-07945
L	531-07946
M	531-07947
N	531-07948
O	531-07949
P	531-07950
Q	531-07951
R	531-07952
S	531-07953
T	531-07954
U	531-07955
V	531-07956
W	531-07957
X	531-07958
Y	531-07959
Z	531-07960

HODS85	
	Código
0	531-07925
1	531-07926
2	531-07927
3	531-07928
4	531-07732
5	531-07930
6	531-07931
7	531-07932
8	531-07933
9	531-07934
.	531-00384
/	531-07961
⊥	531-00386
+	531-07924
-	531-07923
0	531-07728
1	531-07729
2	531-07730
3	531-07731
4	531-07732
5	531-07733
6	531-07734
7	531-07735
8	531-07736
9	531-07737

