

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Grupa	Parametr	Wartość
Produkt	Nazwa artykułu	Rozdzielacz zasilania DC
	Przeznaczenie	Dystrybucja zasilania stałoprądowego niskonapięciowego
	Wykonanie	Do pracy wewnątrz pomieszczeń
	Długość całkowita	340 mm – patrz rysunek
	Kolor	Wtyczka – czarny, Przewód – czarny
	Zakres temperatur pracy	-25 ... +70°C
	Certyfikacja	CE, UKCA, RoHS, REACH
	Gwarancja	2 lata
	Opakowanie	Torebka foliowa
	Opakowanie zbiorcze	470 × 300 × 220 mm
	Kraj pochodzenia	Chiny
Przyłącza	Lewa strona	Wtyk prosty DC Jack 2,1/5,5 mm, niklowany
	Prawa strona	Gniazdo DC Jack 2,1/5,5 mm, niklowane
Przewód	Typ	H03VVH2-F
	Przekrój żyły	2 × 0,75 mm ²
	Materiał żyły	Linka miedziana, klasy 5 wg normy PN-EN 60228
	Oporność żyły	26 mΩ/m
	Wymiar zewnętrzny kabla	3,2 × 5,2 mm
	Materiał izolacji kabla	PVC (polichlorek winylu)
	Maksymalne napięcie robocze	60 V
	Maksymalny prąd znamionowy	5 A

Rozdzielacz zasilania (splitter) KS216

Wtyk prosty – gniazdo 2,1/5,5 mm

Wysokiej jakości niskonapięciowy rozdzielacz zasilający przeznaczony do zastosowań instalacyjnych w urządzeniach OEM, serwisie, systemach automatyki domowej i elektronice użytkowej. Użyte tworzywa sztuczne zapewniają trwałość i elastyczność w szerokim zakresie temperatur pracy, a miedziane żyły przewodu gwarantują mały spadek napięcia i dobry kontakt elektryczny. Rozdzielacz dostępny w trzech wersjach, co pozwala dobrać optymalne rozwiązanie w każdej sytuacji.

WYKONANIE

Rozdzielacz produkowany jest metodą zalewania tworzywem sztucznym na gorąco, co gwarantuje trwałość mechaniczną oraz odporność na czynniki zewnętrzne. Przewód płaski w izolacji PVC dwużyłowy z linką miedzianą klasy 5 zapewnia elastyczność. Dostępne są 3 wersje rozdzielaczy: 1 gniazdo – 2 wtyki, 1 gniazdo – 3 wtyki oraz 1 gniazdo – 4 wtyki.

WARIANTY

Lewa strona	Prawa strona	Indeks	EAN
Gniazdo proste 2,1/5,5	2 × wtyk prosty 2,1/5,5	KS216-102	5904139615348
	3 × wtyk prosty 2,1/5,5	KS216-103	5904139615331
	4 × wtyk prosty 2,1/5,5	KS216-104	5904139615324




KS216-102




KS216-103




KS216-104



KS216-102



KS216-103



KS216-104