


Gniazdo do zarobienia

SDOAH040MSSFKPG




Aplikacja	
Konstrukcja	bezsilikonowy; styki połączane
Bezsilikonowy	tak
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania [V]	< 250 AC / < 300 DC
Klasa ochrony	II
Maks. całkowity prąd obciążenia [A]	4; (...40 °C)
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Temperatura składowania [°C]	-25...55
Wilgotność przechowywania [%]	10...100
Inne warunki klimatyczne przechowywania zgodnie z podaną klasą	1K22/ DIN 60721-3-1
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dane mechaniczne	
Waga [g]	42,8
Odlewany materiał obudowy	PA 6.6
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany
Materiał uszczelnienia	FKM
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

**Gniazdo do zarobienia**

SDOAH040MSSFKPG

Połączenie elektrycznezaciski śrubowe: 0,25...1 mm²; Osłona przewodu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17**Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6, kolor pomarańczowy; Nakrętka: miedź, niklowany; uszczelnienie: FKM; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,6...1,2 Nm; Proszę wziąć pod uwagę maksymalną wartość dla łączonych części!

**Podłączenie**

BN =
WH =
BU =
BK =

Kolory żył :
brązowy
biały
niebieski
czarny
Kolory zgodne z DIN EN 60947-5-2