UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Conector M8 macho/hembra en extremo libre

Sensor/actuator cordset, M8 on free conductor end, PVC, 3-,4-pin, plug/socket, A-coded, IP65/IP67/IP68

Info
Otras variantes en www.lappgroup.es/selectorsoluciones-automation.html o bajo previa consulta



Ahorro de espacio

Construcción de máquinas e instalaciones

Automatización

Beneficios
Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla
Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas
Seguimiento rápido y sencillo de errores gracias al LED de estado

Ámbito de uso
Para estrés mecánico medio en ambientes secos

Características de producto
Resistencia parcial frente a aceites y químicos
LABS-free
Incluye portaetiquetas

Última actualización (24.08.2017)
©2017 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Normas de referencia / Aprobaciones
No propagador de llama según style 2464
Número de archivo de UL: E249137

Composición de producto
Sección: 0,25 mm²
Código colores:
3-pin: marrón (1), azul (3), negro (4)
4-pin: marrón (1), blanco (2), azul (3), negro (4)
Cubierta exterior: PVC negro

Datos técnicos

Clasificación:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Material:	Contacto: CuSn Superficie de contacto: Ni/Au Tuerca moleteada: Cinc fundido a presión, niquelado Cuerpo de presión: TPU, no propagador de la llama, autoextingible
Grado de protección::	IP65/IP67
Temperatura ambiente (en uso):	Macho/hembra: -25°C a +90°C Instalación fija: -25°C hasta +80°C Uso flexible ocasional: -5°C hasta +80°C
Codificación:	A-standard
Corriente nominal en A:	4 A

Nota
Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
* Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.
Las certificaciones UL pueden consultarse en el data sheet

Última actualización (24.08.2017)
©2017 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR PVC M8

Referencia	Denominación	Número de polos	Longitud en m	Diseño	Tensión nominal UN(V)
22260847	AB-C3-M8MS-2,0PVC	3	2	recto	60
22260665	AB-C3-M8MS-5,0PVC	3	5	recto	60
22260848	AB-C3-M8MS-10,0PVC	3	10	recto	60
hembra					
22262093	AB-C3-2,0PVC-M8FA	3	2	acodado	60
22262081	AB-C3-5,0PVC-M8FA	3	5	acodado	60
22260370	AB-C3-10,0PVC-M8FA	3	10	acodado	60
22262105	AB-C4-M8MS-2,0PVC	4	2	recto	30
22262106	AB-C4-M8MS-5,0PVC	4	5	recto	30
22262107	AB-C4-M8MS-10,0PVC	4	10	recto	30
hembra					
22260846	AB-C4-2,0PVC-M8FA	4	2	acodado	30
22260845	AB-C4-5,0PVC-M8FA	4	5	acodado	30
22260844	AB-C4-10,0PVC-M8FA	4	10	acodado	30

Última actualización (24.08.2017)
©2017 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16