




Czujnik indukcyjny z IO-Link

IMC3020BFRKG/IO/US-100



- 1 LED kolor żółty
- 2 LED kolor zielony



Cechy produktu		
Wykonanie elektryczne		PNP/NPN; (parametryzowalna)
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Interfejs komunikacyjny		IO-Link
Obudowa		prostokąta
Wymiary	[mm]	40 x 40 x 54
Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Pobór prądu	[mA]	< 20
Klasa ochrony		III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją		tak
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		PNP/NPN; (parametryzowalna)
Funkcja wyjścia		normalnie otwarte / zamknięte; (wybieralne)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC	[V]	2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC	[mA]	100



Czujnik indukcyjny z IO-Link

IMC3020BFRKG/IO/US-100

Częstotliwość przełączania DC	[Hz]	100
Zabezpieczenie przed zwarciem		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Strefa działania		
Punkt przełączania IO-Link	[mm]	3,9...19,6; (parametryzowalna)
Zakres pomiarowy IO-Link	[mm]	2,1...21
Dokładność / odchylenie		
Współczynnik korekcji		stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,8 / mosiądz: 0,4 / aluminium: 0,4 / miedź: 0,3
Histeresa	[% z Sr]	3...15
Błąd nieliniowości wyjścia analogowego	[%]	± 2 %; (zakresu pomiarowego)
Powtarzalność wyjścia analogowego	[%]	± 1 %; (zakresu pomiarowego)
Współczynnik temperaturowy		± 0,2 %/K; (zakresu pomiarowego)
Interfejsy		
Interfejs komunikacyjny		IO-Link
Typ transmisji		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
Norma SDCI		IEC 61131-9 CDV
Profil		Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
SIO tryb		tak
Wymagany typ portu mastera		A
Min.czas cyklu procesu	[ms]	3
Obsługiwane DeviceID	Typ działania	DeviceID
	default	791
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...80
Ochrona		IP 67
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone	10 V
	EN 55011	klasa B
MTTF	[lata]	632
Oprogramowanie wbudowane w cenie produktu		tak
Dopuszczenie UL	Ta	-25...70 °C
	Typ obudowy	Type 1
	Zasilanie	Limited Voltage/Current
	Dopuszczenie UL numer	A009
	Numer UL	E174191



Czujnik indukcyjny z IO-Link

IMC3020BFRKG/IO/US-100

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	147
Obudowa		prostopadłościan
Powierzchnia aktywna		5 pozycji do wyboru
Montaż		montaż zabudowany
Wymiary	[mm]	40 x 40 x 54
Materiał		PA

Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	SIO tryb	
	Wyjście zasilone	LED, kolor żółty świeci
	Tryb IO-Link	
	Target w zasięgu	LED, kolor żółty świeci



Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, pokryty białym brązem



Podłączenie



4: OUT / IO-Link
Ustawienia fabryczne : PNP / normalnie otwarte