

Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M



Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Aplikacja	Do stosowania w środowisku przemysłowym
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Zasięg [mm]	200
OBF	
Zasięg [mm]	450
OCF (High Power)	
Zasięg [mm]	2770
OO50	
Zasięg [mm]	800
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...70
Dane mechaniczne	
Waga [g]	51
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M4



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Długość głowicy	[mm]	15
Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	30
Układu światłowodu		
Wymiary rdzenia	[mm]	1
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4301 / 304)
Materiał pancerza		PE

Akcesoria

Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M4, stal kwasoodporna podkładki zębate: 4
Akcesoria (opcjonalne)	Obcinacz do światłowodów: E20600

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------