



Qoltec Kabel zasilający CEE 7/16 (C) | 2x0.75 mm | miedź Cu | odizolowany lutowany | 1.8m

Kod produktu: 54594

Uniwersalny przewód zasilający przeznaczony do podłączania urządzeń elektrycznych wymagających bezpośredniego podłączenia do sieci 230 V. Z jednej strony zakończony prostą wtyczką CEE 7/16 (typ Euro), z drugiej – wolnymi ocynowanymi miedzianymi, odizolowanymi przewodami umożliwiającymi szybki i wygodny montaż w urządzeniu.


DOSKONAŁY WYBÓR DLA INSTALACJI WYMAGAJĄCYCH INDYWIDUALNEGO DOPASOWANIA PRZEWODU



Uniwersalne zasilanie 230V, Wtyczka CEE 7/16 (Euro)

Funkcyjny przewód zasilający do podłączania urządzeń elektrycznych do sieci 230V. Zakończony z jednej strony wtyczką CEE 7/16 (Euro), a z drugiej przygotowanymi do montażu wolnymi lutowanymi odizolowanymi przewodami. To doskonały wybór dla instalacji wymagających indywidualnego dopasowania przewodu. Zaufaj jakości, która gwarantuje pełną satysfakcję!


Cross-section conductor
 $2 \times 0.75 \text{ mm}^2$



Konstrukcja oparta na miedzianych, elastycznych żyłach, izolacja z PVC

Wyjątkowa jakość wykonania tego kabla w standardzie **HD3VVH2-F** gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Solidna elastyczna izolacja wykonana z polwinitu (PVC) i dwie wysokiej klasy miedziane żyły sprawiają, że możesz polegać na stabilnym przepływie energii bez ryzyka przegrzania czy awarii. Odpowiednio dobrana długość przewodu 1.8m zapewnia swobodę podłączania urządzeń w trudno dostępnych miejscach, eliminując problem nieporęcznych, płaczących się kabli. Zastosowana standardowa kolorystyka żył ułatwia prawidłowe podłączenie: brązowy – przewód fazowy (L), niebieski – przewód neutralny (N).

Easy to connect



Montaż zgodny z zasadami bezpieczeństwa

Produkt przeznaczony jest w szczególności do użytku przez osoby posiadające wiedzę techniczną w zakresie montażu instalacji elektrycznych. Do wykonania połączenia zaleca się stosowanie dedykowanych szybkozłączek instalacyjnych lub lutowanie przewodów, co zapewnia trwałość i stabilność połączenia elektrycznego. Połączenia należy odpowiednio zaizolować i zabezpieczyć przed wyrwaniem, a także upewnić się, że przewód nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne ani przegrzewanie.

IDEALNE ROZWIĄZANIE DO ZASILANIA SPRZĘTU RTV, OŚWIETLENIA I DROBNEGO AGD



Przewód znajduje zastosowanie w zasilaniu:

- opraw oświetleniowych i systemów LED
- niewielkich urządzeń AGD
- urządzeń RTV
- zasilaczy sieciowych oraz elektroniki
- instalacji wykonywanych w ramach projektów DIY i serwisu

Dzięki elastycznej konstrukcji oraz standardowej wtyczce Euro przewód sprawdzi się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i warsztatowych, umożliwiając łatwe dopasowanie do konkretnego urządzenia.

ZAUFAŃIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

2-letnia gwarancja na produkt

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? **Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania.** Każdy z oferowanych przez nas kabli zasilających objęty jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Przewód zasilający dwużyłowy
Wtyczka	CEE 7/16 (Euro, prosta)
Standard przewodu	HD3VVH2-F
Przekrój żyły przewodu	2 0,75 mm
Materiał izolacji	PVC
Zastosowanie	Zasilacze i elektronika użytkowa Lampy i oświetlenie LED Małe urządzenia AGD (np. miksery, radia, lampki nocne)
Informacje dodatkowe	Wolne końce (odizolowane) Podłączenie przewodu powinno być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną.
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Długość kabla	1.8m
Opakowanie	Folia
Zawartość opakowania	1 x Kabel zasilający
Głębokość / Długość opakowania [mm]	245
Szerokość opakowania [mm]	110
Wysokość opakowania [mm]	15
Waga netto [kg]	0.082
Waga brutto [kg]	0.084
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878545943