

# Kabel szeregowy RS-232 D-Sub9 żeński do D-Sub9 żeński Złącze zasilania na styku 9 2 m

## Opis

Ten kabel szeregowy D-Sub9 firmy Delock może zasilać urządzenia poprzez zasilacz na styku 9. Nadaje się do systemów kasowych (POS), drukarek, skanerów kodów kreskowych itp.

## Zasilacz

Zasilanie na gnieździe D-Sub9 kabla RS-232 może m.in. być realizowane za pomocą zasilacza i odpowiedniego przyłącza prądu stałego.



**Numer artykułu 87838**

EAN: 4043619878383

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x żeński szeregowy D-Sub9 ze śrubami (Pin 9 niepodłączony)
  - 1 x żeński szeregowy D-Sub9 ze śrubami (połączenie zasilania prądem stałym na styku 9)
  - 1 x żeński DC 5,5 x 2,1 mm
- Sygnały: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
- Przypisanie styków: 1:1
- Prąd na pinie 9: max. 3 A
- Rodzaj kabla: 26 AWG
- Izolator: PVC
- Kolor: czarny
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Średnica kabla: ok. 4,5 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 2 m

## Specyfikacja Złącze zasilania

- Wejście: gniazdo DC
- Wyjście: żeńskie złącze D-Sub, Pin 9
- Tarcza na zewnątrz, plus wewnątrz
- Wymiary:

wewnątrz: ø ok. 2,1 mm  
na zewnątrz: ø ok. 5,5 mm


---

## Zawartość opakowania

- Kabel

---

## Zdjęcia



## Ogólne

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Specyfikacja: | RS-232 (EIA / TIA)                    |
| Styl:         | Mini Sub-D9<br>Obie strony identyczne |

## Interfejs

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x 9-pinowe D-Sub żeński                             |
| Złącze 2: | 1 x D-Sub 9 Pin female with Power Connection at Pin 9 |
| Złącze 3: | 1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk żeński                      |

## Właściwości techniczne

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Szybkość transmisji danych: | 921,6 Kbps |
| Maksymalny prąd:            | 3 A        |

## Właściwości fizyczne

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Materiał obudowy:         | PVC                                    |
| Typ przewodu:             | UL 1007 AWM Style 2464 80° C 300V VW-1 |
| Kolor przewodu:           | czarny                                 |
| Długość kabla ze złączem: | 2 m                                    |
| Materiał przewodnika:     | Copper tinned                          |
| Średnica kabla:           | 26 AWG<br>4,5 mm                       |
| Typ śrubek:               | #4-40 UNC                              |
| Tarcza:                   | Aluminum foil + Drain Wire             |
| Kolor:                    | czarny                                 |
| Materiał osłony kabla:    | PVC                                    |
| Bezpieczeństwo palności:  | VW-1                                   |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |