


## Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-E3



## Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Aplikacja

Duża odporność na temperaturę; Wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych; Odporne na wiele żrących chemikaliów

## Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OCF; OKF; OOF; OUF

## OCF (High Power)

Zasięg [mm] 1200

## OKF

Zasięg [mm] 120

## OOF

Zasięg [mm] 400

## OUF

Zasięg [mm] 120

## Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -20...150

## Dane mechaniczne

Waga [g] 95,5

Wersja głowicy czujnikowej prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm] 3

# E20492



## Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-E3

|                           |      |                                |
|---------------------------|------|--------------------------------|
| Długość głowicy           | [mm] | 10                             |
| Długość                   | [mm] | 600                            |
| Minimalny promień zgięcia | [mm] | 20                             |
| Układu światłowodu        |      |                                |
| Materiał światłowodu      |      | szkło                          |
| Materiał z głowicy        |      | stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
| Materiał pancerza         |      | Metal silikon                  |
| <b>Akcesoria</b>          |      |                                |
| Dostarczane elementy      |      | E20103                         |
| <b>Uwagi</b>              |      |                                |
| Sztuk w opakowaniu        |      | 1 szt.                         |