

FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel



2299411

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299411>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Okrągły kabel konfekcjonowany; przyłącze 1: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 26-bieg.);
złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 26-bieg.); długość kabla: 2 m



Korzyści

- nieekranowany

Dane handlowe

Numer artykułu	2299411
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2211
Klucz produktu	DK2211
Strona katalogu	Strona 567 (C-5-2019)
GTIN	4017918886134
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	210,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	203 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel systemowy
--------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP00
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe)
	-10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC)	≤ 30 V AC
Napięcie robocze (DC)	≤ 60 V DC
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Prąd (na tor, 50°C)	≤ 1 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych)
Prąd (na tor, 70°C)	≤ 0,6 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych)

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
-------------------	-----

26X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Liczba biegunów	26
Ekranowany	nie
Typ przewodu	26X0.14 [PVC]
Rodzaj przewodu	Okragły kabel konfekcjonowany
Budowa linki przewodu sygnałowego	7x 0,16 mm
przewód sygnałowy AWG	26
Przekrój przewodu	26x 0,14 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1 mm ±0,03 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	8,30 mm ±0,4 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	Semi Rigid PCW
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	ocynkowana skrętka Cu
Oporność linii	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	70 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	131 mm

Obciążalność dynamiczna (zginanie)	Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu $\geq 15 \times$ średnica zewnętrzna)
Bezhalogenowość	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2 (przewód surowy)
	VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)
	IEC 60332-3-22 (przewód surowy)
	UL VW-1
	CSA FT-1
olejoodporność	odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy)
Wersja przewodu	Przewód na jeden moduł

Kod kolorystyczny

czarny	IDC/FLK26 (1) = IDC/FLK26 (1)
brązowy	IDC/FLK26 (2) = IDC/FLK26 (2)
czerwona	IDC/FLK26 (3) = IDC/FLK26 (3)
pomarańczowy	IDC/FLK26 (4) = IDC/FLK26 (4)
żółty	IDC/FLK26 (5) = IDC/FLK26 (5)
zielony	IDC/FLK26 (6) = IDC/FLK26 (6)
niebieski	IDC/FLK26 (7) = IDC/FLK26 (7)
fioletowy	IDC/FLK26 (8) = IDC/FLK26 (8)
szary	IDC/FLK26 (9) = IDC/FLK26 (9)
biały	IDC/FLK26 (10) = IDC/FLK26 (10)
biały-czarny	IDC/FLK26 (11) = IDC/FLK26 (11)
biały-brązowy	IDC/FLK26 (12) = IDC/FLK26 (12)
biały-czerwona	IDC/FLK26 (13) = IDC/FLK26 (13)
biały-pomarańczowy	IDC/FLK26 (14) = IDC/FLK26 (14)
biały-żółty	IDC/FLK26 (15) = IDC/FLK26 (15)
biały-zielony	IDC/FLK26 (16) = IDC/FLK26 (16)
biały-niebieski	IDC/FLK26 (17) = IDC/FLK26 (17)
biały-fioletowy	IDC/FLK26 (18) = IDC/FLK26 (18)
biały-szary	IDC/FLK26 (19) = IDC/FLK26 (19)
brązowy-czarny	IDC/FLK26 (20) = IDC/FLK26 (20)
brązowy-czerwona	IDC/FLK26 (21) = IDC/FLK26 (21)
brązowy-pomarańczowy	IDC/FLK26 (22) = IDC/FLK26 (22)
brązowy-żółty	IDC/FLK26 (23) = IDC/FLK26 (23)
brązowy-zielony	IDC/FLK26 (24) = IDC/FLK26 (24)
brązowy-niebieski	IDC/FLK26 (25) = IDC/FLK26 (25)
brązowy-fioletowy	IDC/FLK26 (26) = IDC/FLK26 (26)

Dane przyłączeniowe

Przyłącze 1

Przyłącze według normy	IEC 60603-13 (na podstawie)
Rodzaj przyłącza	IDC/FLK listwa styków żeńskich
Ilość przyłączy	1

FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel



2299411

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299411>

Liczba biegunów	26
Liczba cykli wtykania	> 50
Raster	2,54 mm


Połączenie 2

Przylącze według normy	IEC 60603-13 (na podstawie)
Rodzaj przylącza	IDC/FLK listwa styków żeńskich
Ilość przylączy	1
Liczba biegunów	26
Liczba cykli wtykania	> 50
Raster	2,54 mm

Wskazówki

Uwaga dotycząca eksploatacji	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów.
------------------------------	--

Rysunki



Maksymalny dopuszczalny tor w stanie zwiniętym

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299411>

**EAC**

ID dopuszczenia: RU*-DE.HB*35.B00385

**UL Listed**

ID dopuszczenia: E238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

**cUL Listed**

ID dopuszczenia: E238705

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel



2299411

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2299411>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl