

UNITRONIC® SENSOR HD M12

Câble S/A : Conception hygiénique pour l'industrie de l'alimentaire et des boissons

Câble de capteur/actionneur 4 positions à conception hygiénique pour alimentation et boissons avec filetage M12 et acier inoxydable (V4A), haute classe de protection IP65/IP67/IP68/IP69

Info

IP69 pour le nettoyage à haute pression

- 40 °C à + 105 °C



Étanche à l'eau



Résistance aux intempéries



Chaine porte-câbles



Résistance à la corrosion



Sans halogène



Génie mécanique et industriel



Agro-alimentaire



Résistant aux basses températures

Dernière mise à jour (13.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lappfrance.lappgroup.com>

Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR HD M12

Avantages

Conception hygiénique pour un nettoyage parfait
Densité garantie grâce à une classe de protection élevée
Molette en acier inox anti-corrosion
Couleurs vives pour une détection rapide de la contamination

Applications

Machines de production alimentaire et d'emballage
Chambres froides et réfrigérateurs
lavez la zone à contacts fréquents
avec des agents de nettoyage

Particularités

Pour des applications en chaînes porte-câbles
Fiche/embase M12 à 4 broches sur extrémité de conducteur libre

Homologations / références de la norme

ECOLAB®

La norme du secteur dans le domaine du nettoyage et de la désinfection professionnels
FDA 21 CFR 177.2600 Élément de fermeture spécial pour l'industrie agroalimentaire en Amérique du Nord

Constitution du produit

Section des conducteurs: 0,34 mm²
Code couleur :
4 broches : bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
Gaine extérieure : TPE sans halogène,
grise (similaire à RAL 7035)

Caractéristiques techniques

Classification:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM Classe 5.0 - Description : Câble de raccordement de capteur-actionneur
Matériau:	Contact : CuSn surface de contact : Ni/Au Molette : acier inoxydable (V4A) Corps de prise : PP
Rayon de courbure minimum:	En pose fixe : 5 x diamètre extérieur Utilisation flexible : 10 x diamètre extérieur
Indice de protection:	IP65/IP67/IP68/IP69
Température ambiante (en service):	Installation fixe -40 °C à +105 °C Flexible -25 °C à +105 °C
Codage:	A-standard
Courant nominal (A):	4 A

UNITRONIC® SENSOR HD M12

Remarque

Toutes les valeurs relatives aux produits sont données en valeurs nominales sauf précision contraire. Les autres valeurs (comme par ex. les tolérances) peuvent être obtenues sur demande, si celles-ci sont disponibles.

Les photographies ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits concernés.

Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.

**UNITRONIC® SENSOR HD M12**

Numéro d'article	Designation article	Nombre de broches	Longueur (m)	Conception	LED	Tension nominale UN(V)
22262040	AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD	4	2	droit	non	250
22262041	AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD	4	5	droit	non	250
22262060	AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD	4	7,5	droit	non	250
22262042	AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD	4	10	droit	non	250
22262061	AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD	4	15	droit	non	250
Femelle						
22262043	AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD	4	2	droit	non	250
22262044	AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD	4	5	droit	non	250
22262062	AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD	4	7,5	droit	non	250
22262045	AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD	4	10	droit	non	250
22262063	AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD	4	15	droit	non	250
22262046	AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD	4	2	coudé	non	250
22262047	AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD	4	5	coudé	non	250
22262064	AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD	4	7,5	coudé	non	250
22262048	AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD	4	10	coudé	non	250
22262065	AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD	4	15	coudé	non	250

Dernière mise à jour (13.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Gestion des produits <http://lapfrance.lappgroup.com>Die aktuellen technischen Daten finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Vous pouvez trouver les données techniques actuelles dans la feuille de données correspondante.
PN 0456 / 02_03.16