# Kabel antenowy FAKRA D męski na MHF® I męski 1,13 - 20 cm 1 z wstępnie wyciętym otworem

## Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje się do podłączania komponentów techologii radiowej.




**Numer artykułu 90730**

EAN: 4043619907304

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x FAKRA D męska
  1 x MHF® I męskie
- FAKRA D: RAL 4004 Bordowy
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ przewodu: 1.13
- Typ kabla: koncentryczny
- Średnica kabla: ok. 1,13 mm
- Tłumienie przewodu: 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr
- Najmniejszy promień skrętu: 4,5 mm
- Płytka montażowa: stal
- 1 perforowany otwór montażowy
- Rodzaj gwintu: M3
- Długość kabla bez złączem: ok. 20 cm
- Wymiary (DxSxW): ok. 17 x 12 x 9 mm

## Zawartość opakowania

- Przewód antenowy

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

## Zdjęcia



Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

## Interfejs

| | |
|---|---|
| Złącze 1: | 1 x męski FAKRA D |
| Złącze 2: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I męskie |

## Właściwości fizyczne

| | |
|---|---|
| Typ przewodu: | 1.13 |
| Długość kabla: | 20 cm |

### Manufacturer information

| | |
|---|---|
| Ulica | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy | 14167 |
| Miasto | Berlin |
| Kraj | Deutschland |
| Email | info@delock.de |
| Strona internetowa | www.delock.de |

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**