

LPWAN Antena 890 - 960 MHz żeński N 3,5 dBi wielokierunkowa stała montaż na ścianie zewnętrzna szary

Opis

Antena firmy Delock pozwala na korzystanie z pasma 890 - 960 MHz wewnątrz i na zewnątrz budynków.

LPWAN

LPWAN (Low Power Wide Area Network) are radio networks that cover large distances. They are characterized by a high reception sensitivity and a low energy consumption.



Numer artykułu 12568

EAN: 4043619125685

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x żeński N
- Zakres częstotliwości: 890 - 960 MHz
- LoRa, NB-IoT, Sigfox, ZigBee, Z-Wave
- Siła anteny: 3,5 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polaryzacja: pionowa
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 80 °C
- Kolor: szary
- Wymiary (DxG): ok. 219 x 20 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem bądź N

Zawartość opakowania

- Antena
- Uchwyty do montażu naściennego

Zdjęcia



Ogólne

Odpowiedni do użytkowania na zewnątrz:	Tak
--	-----

Interfejs

Złącze:	1 x N żeńskie
---------	---------------

Właściwości techniczne

Zakres częstotliwości:	890 - 960 MHz
Siła anteny:	3.5 dBi
Impedancja:	50 Ω
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 80 °C
Polaryzacja:	vertikal
VSWR:	1,5

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	szary
Wymiary (DxG):	219.0 x 20.0 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

