


ETHERLINE® LAN 350 Cat.6

Kabel Ethernet kat. 6, klasa E – sprawdzony do 350 MHz

Kabel danych kategorii 6, klasa E – sprawdzony do 350 MHz

Info

CPR: informacje pod adresem www.lapppolska.pl



Niepodtrzymywanie płomieni



Bezhalogenowe



Sygnały zakłócające

Korzyści

Kable LAN do strukturalnego okablowania budynków zgodnie z EN 50173 i ISO/IEC 11801

Zakres zastosowania

W miejscach, w których występuje bardzo duża gęstość połączeń z terminalami

Do okablowania biur, budynków administracyjnych i laboratoriów w obszarze trzecim (okablowanie poziome).

Długość przewodu strukturalnego w obszarze trzecim (powierzchnie poziome, podłogi) nie powinna przekraczać 100 m zgodnie z ISO/IEC 11801 i standardami EN 50173 (90 m w korytach kablowych + 10 m w miejscach pracy)

Cechy produktu

Transmisja danych cyfrowych i analogowych

IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T

IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM

Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2

Normy i aprobaty

Kable LAN kat. 6 firmy Lapp Kabel przeznaczone do "strukturalnych systemów okablowania" są zgodne z wymogami

EIA/TIA-568 i TSB36, jak również ISO/IEC 11801 i EN 50173 (klasa E – połączenie trwałe)

Klasa E na podstawie standardu ISO/IEC 11801 odpowiada kat. 6

ETHERLINE® LAN 350 Cat.6

Budowa produktu

Żyłą jednodrutową

U/UTP: brak ekranu ogólnego i ekranowania par, 2 żyły skręcone w parę, 4 pary skręcone w wiązkę, centralny krzyż rozdzielający

F/UTP: ekran ogólny z folii aluminiowej, 2 żyły skręcone w parę, 4 pary skręcone w wiązkę, centralny krzyż rozdzielający
Płaszcz zewnętrzny w wersji z PVC (szary RAL 7035) lub LSZH (pomarańczowy RAL 2003)

Dane techniczne

Klasyfikacja ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

Opis klasy ETIM 5.0: Przewody do transmisji danych

Klasyfikacja ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000830

ETIM 6.0 Class-Description: kabel danych

Minimalny promień gięcia:

Podczas montażu: 8 x średnica zewnętrzna

Połączenia nieruchome: 4 x średnica zewnętrzna

Impedancja falowa:

100 Ω $\pm$ 15%

Zakres temperatury:

Podczas montażu: 0 °C do +50 °C

Połączenie stałe: Od -20 °C do +60 °C

Wskazówka

Rodzaj opakowania: bęben

Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.

Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.

ETHERLINE® LAN 350 Cat.6

Numer katalogowy	Oznaczenie wyrobu	Liczba par i rozmiar AWG żyły	Średnica żył w mm	Średnica zewnętrzna mm	Kolor	J_1NVGW	Waga [kg/km]
LSZH							
2170955	ETHERLINE® LAN Cat.6 U/UTP 4x2xAWG24 LSZH	4 x 2 x AWG24/1	0,95	6.0	pomarańczowy	18	40

ETHERLINE® LAN 350 Cat.6