


Kabel PoweredUSB męski 12 V na DC 5,5 x 2,1 mm męski kątowny 1 m

Opis

Kabel PoweredUSB firmy Delock może być użyty do zasilania urządzenia z gniazdem żeńskim DC 5,5 x 2,1 mm z komputera PC lub koncentratora z gniazdem PoweredUSB 12 V.



Numer artykułu 80011

EAN: 4043619800117

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x PoweredUSB męski 12 V
 - 1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk męski, kątowny
- Specyfikacja PoweredUSB
- Napięcie: 12 V
- Rodzaj kabla: 20 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,2 mm
- Podwójne ekranowanie kabla
- Materiał powłoki: PVC
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 1 m

Zawartość opakowania

- PoweredUSB kabel

Zdjęcia



PoweredUSB
12 V



DC 5,5 x 2,1 mm

Ogólne

Specyfikacja:	PoweredUSB
---------------	------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x PoweredUSB męski 12 V
Złącze 2:	1 x DC 5,5 x 2,1 mm, wtyk męski

Właściwości techniczne

Napięcie:	12 V
-----------	------

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	20 AWG 4,2 mm
Tarcza:	double
Długość:	1 m
Kolor:	czarny
Materiał osłony kabla:	PVC

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

