

OV-24DC/ 60DC/4 - Przekaznik półprzewodnikowy



2982647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982647>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przekaznik Solid State, do wzmocnienia sygnałów i galwanicznego odseparowania obwodów sterowania i mocy, wtykany we wlotowywane gniazda wtykowe SIM-AMS lub z przyłączem do druku do bezpośredniego montażu na płycie drukowanej, wejście: 4,25-32 V DC, wyjście: 1-60 V DC / 4 A

Korzyści

- Małe wymiary
- Brak zakłóceń elektromagnetycznych
- Brak zużycia także przy dużych częstotliwościach łączenia
- Wtykowe napięcie probiercze do 4 kV między obwodem sterowania i mocy
- Obudowa izolowana elektrycznie
- Łączenie bez drgania styków – brak ruchomych części
- Moc łączeniowa do 350 V DC/1 A, 60 V DC/4 A lub 480 V AC/5 A

Dane handlowe

Numer artykułu	2982647
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	CK7121
Klucz produktu	CK7121
Strona katalogu	Strona 559 (C-7-2013)
GTIN	4046356131971
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24 g
Numer taryfy celnej	85362010
Kraj pochodzenia	CN

OV-24DC/ 60DC/4 - Przekaznik półprzewodnikowy



2982647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982647>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Pojedyncze przekazyki półprzewodnikowe
Rodzaj pracy	100 % współczynnik pracy

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Właściwości izolacji

Izolacja	Izolacja podstawowa
----------	---------------------

Parametry elektryczne

Napięcie probiercze (Wejście/wyjście)	4 kV (50 Hz, 1 min., wejście/wyjście)
---------------------------------------	---------------------------------------

Dane wejściowe


Znamionowe napięcie wejścia U_N	24 V DC
Zakres napięcia wejściowego	4,25 V DC ... 32 V DC
Próg łączeniowy "0"-napięcie sygnału	< 1 V DC
Próg łączeniowy "1"-napięcie sygnału	> 3,3 V DC
Typowy prąd wejścia dla U_N	15 mA
Czas załączania typowo	< 100 μ s
Typowy czas wyłączenia	< 250 μ s
Częstotliwość przenoszenia	100 Hz

Dane wyjściowe

Rodzaj wyjścia cyfrowego	elektroniczne
Zakres napięcia wyjściowego	1 V DC ... 60 V DC
Obciążalność prądowa trwała zestyku	4 A (patrz: krzywa zmniejszania obciążalności)
minimalny prąd obciążenia	1 mA
prąd upływu	100 μ A
Prąd udarowy	25 A ($t_p = 1$ s)
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym	0,5 V
Obwód wyjściowy	2-żyłowy
Układ ochronny	Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów; Dioda zabezpieczająca przed pomyleniem biegunów

Wymiary

Rysunek wymiarowy



OV-24DC/ 60DC/4 - Przekaznik półprzewodnikowy



2982647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982647>

Szerokość	10,5 mm
Wysokość	43 mm
Głębokość	25,4 mm

Dane materiału

Kolor	czarny (RAL 9005)
-------	-------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 80 °C

Dopuszczenia

UKCA

Certyfikat	Zgodność z UKCA
------------	-----------------

Normy i przepisy


Normy/przepisy	EN 61000-4-2
	EN 61000-4-3
	EN 61000-4-4
	EN 55011

Montaż


Informacja montażowa	obok siebie w odstępie > 20 mm
Pozycja montażu	dowolna

Rysunki


Rysunek wymiarowy



Wykres



Schemat



OV-24DC/ 60DC/4 - Przekaznik półprzewodnikowy



2982647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982647>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982647>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 195083



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 195083



EAC

ID dopuszczenia: TR_TS_D_00573_c



EAC

ID dopuszczenia: RU*C-DE.*08.B.00010

cULus Recognized

OV-24DC/ 60DC/4 - Przekaznik półprzewodnikowy



2982647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2982647>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ECLASS-13.0	27371604

ETIM

ETIM 8.0	EC001504
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Environmental product compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl