



Kable BUS

A-BUS EPDM, długi dystans transmisji



Typ Budowa

Przewód wewnętrzny:
Izolacja żyły:
Kolor:
Separator:
Ekran 1:
Ekran:
Powłoka zewnętrzna :
Kolor powłoki zewnętrznej:

Teren przemysłowy 2x2.5 mm²

Miedź, cynowana
Mieszanka gumy
bl, br
-
-
-
EPDM
żółty podobny do RAL 1023

Teren przemysłowy 2x2.5 mm²

Miedź, cynowana
Mieszanka gumy
bl, br
-
-
-
EPDM
czarny podobny do RAL 9005

Dane elektryczne

Dane techniczne

Waga:
promień gięcia, ruchomo:
Zakres temperatury pracy min.:
Zakres temperatur pracy max.:
Obciążenie, wartość przybliżona:
Waga miedzi:

ok. 130 kg/km
35 mm
-40°C
+85°C
0,70 MJ/m
49,00 kg/km

ok. 130 kg/km
30 mm
-40°C
+85°C
0,70 MJ/m
49,00 kg/km

Normy

Obowiązujące normy:

ASI Standard
Bezhalogenowy wg 60754-1

ASI Standard
Bezhalogenowy wg 60754-1

Zastosowanie

HELUKABEL® A-Bus Long Distance EPDM gumowy 2,5mm² do normalnego użytkowania w systemie AS-I. Powiększony przekrój pozwala na większe odległości transmisji, wyższą obciążalność prądową a to powoduje oszczędności dodatkowych zasilaczy. Zastosowania obejmują suche i mokre obszary, gdzie niezbędne zastosowanie ma powłoka gumowa. Ponadto, ten materiał zapewnia korzyści takie jak niska siła ściskania i najlepsze uszczelnienia przed modułem CO-I.

Nr katalogowy

804408, A-BUS EPDM

804409, A-BUS EPDM

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.