




Moduł wejść IO-Link

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	18...30 DC
Pobór prądu	[mA]	100...1100; (US)
Klasa ochrony		III
Zasilanie czujnika US		
Obciążalność na port	[A]	0,1
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 20
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		20; (10 x 2 PNP typ 2 wg IEC 61131-2)



Moduł wejść IO-Link

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K

Zasilanie wejść	IO-Link
Zasilanie [V]	16...30

Interfejsy

Interfejs komunikacyjny	IO-Link				
Norma SDCI	IEC 61131-9				
Typ transmisji	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link Revision	1.1				
SIO tryb	nie				
Wymagany typ portu mastera	A				
Min.czas cyklu procesu [ms]	4,3				
Obsługiwane DeviceID	<table> <tr> <th>Typ działania</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>940</td></tr> </table>	Typ działania	DeviceID	default	940
Typ działania	DeviceID				
default	940				

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60				
Temperatura składowania [°C]	-25...70				
Maks. wilgotność względna powietrza [%]	90				
Maks. wysokość nad poziomem morza [m]	2000				
Ochrona	IP 65; IP 67; IP 69K; (działanie z zaślepkami stali nierdzewnej: IP 69K)				
Stopień ochrony (NEMA 250)	6P				
Stopień zabrudzenia	2				
Chemikalia	<table> <tr> <td>ISO 16750-5</td><td>HLP, CC, DB, DC, DD, CA</td></tr> <tr> <td>NEMA 250 5.13.1</td><td>AA</td></tr> </table>	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA	NEMA 250 5.13.1	AA
ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA				
NEMA 250 5.13.1	AA				

Testy / dopuszczenia

EMC	<table> <tr><td>EN 61000-6-2</td><td></td></tr> <tr><td>EN 61000-6-3</td><td></td></tr> <tr><td>IEC 61131-9</td><td></td></tr> </table>	EN 61000-6-2		EN 61000-6-3		IEC 61131-9	
EN 61000-6-2							
EN 61000-6-3							
IEC 61131-9							
Odporność na wstrząsy	DIN EN 60068-2-27						
Odporność na wibracje	<table> <tr><td>DIN EN 60068-2-64</td><td></td></tr> <tr><td>DIN EN 60068-2-6</td><td></td></tr> </table>	DIN EN 60068-2-64		DIN EN 60068-2-6			
DIN EN 60068-2-64							
DIN EN 60068-2-6							
MTTF [lata]	140						

Dane mechaniczne

Waga [g]	406
Obudowa	prostokątność
Typ montażu	montaż do zabudowy w szafie
Wymiary [mm]	208 x 59,3 x 38,4
Materiał	obudowa: PA szary; Gniazdo: stal nierdzewna (1.4404 / 316L)
Materiał uszczelnienia	EPDM

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	<table> <tr> <td>działanie</td><td>1 x LED, kolor zielony</td></tr> <tr> <td>Błąd</td><td>1 x LED, kolor czerwony</td></tr> <tr> <td>Funkcja</td><td>1 x LED, kolor żółty</td></tr> </table>	działanie	1 x LED, kolor zielony	Błąd	1 x LED, kolor czerwony	Funkcja	1 x LED, kolor żółty
działanie	1 x LED, kolor zielony						
Błąd	1 x LED, kolor czerwony						
Funkcja	1 x LED, kolor żółty						

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	osłona dla gniazda M12
------------------------	------------------------

**Moduł wejść IO-Link**

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne - IO-Link


Konektor: 1 x M12; kodowanie: A

**X1**

1	+ 24 V DC (US)
2	nieużywany
3	GND (US)
4	IO-Link

Połączenie elektryczne - Wejścia

Konektor: 10 x M12; kodowanie: A; uszczelnienie: EPDM

**X1.0...X1.9**

1	Zasilanie czujnika + 24 V DC (US)
2	Wejście binarne DI2
3	Zasilanie czujnika GND (US)
4	Wejście binarne DI1
5	nieużywany