

Kabel USB 2.0 USB Type-C™ męski na męski PD 3.0 100 W E-Marker 2 m czerwony metalowy

Opis

Ten kabel USB firmy Delock umożliwia połączenie między urządzeniem ze złączem USB Type-C™ a komputerem PC lub laptopem wyposażonym w wolny port USB Type-C™. Zintegrowany chipset E-Marker obsługuje funkcję PD 3.0 do szybkiego ładowania z mocą ładowania do 100 W.

Metalowa obudowa i odciążenie

Dzięki eleganckiej metalowej obudowie i solidnemu odciążeniu po obu stronach kabel jest optymalnie chroniony przed uszkodzeniami w codziennym użytkowaniu.



Numer artykułu 80041

EAN: 4043619800414

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
2 x USB Type-C™ 2.0 męski
- Chipset: E-Marker
- Złącze w metalowej obudowie
- Średnica kabla:
linia danych 28 AWG
linia zasilania 22 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,5 mm
- Poziłacane styki
- Poziłacane złączka
- Potrójnie ekranowany przewód
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 100 W (20 V / 5 A)
- Kolor: czarny / czerwony
- Długość ze złączami: ok. 2 m

Zawartość opakowania

- USB kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 2.0
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Chipset:	E-Marker
Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Moc maksymalna:	100 W
Maksymalny prąd:	5 A
Napięcie:	20,0 V

Właściwości fizyczne

Wykończenie złącza:	pozlacane
Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	linia danych 28 AWG linia zasilania 22 AWG 4,5 mm
Tarcza:	triple
Długość:	2 m
Kolor:	czarny / czerwony

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de

Strona internetowa www.delock.de