

# DIGITUS Obudowa dysku twardego USB M.2, SSD, zewnętrzna, SATA, 6 Gb/s, USB 3.1 Gen2, aluminiowa, beznarzędziowa

DA-71154

EAN 4016032497554



## Obudowa USB 3.1 Typ C na dysk SSD M.2 SATA 6 Gbps aluminiowa, beznarzędziowa

Obudowa DA-71154 M.2 SATA SSD oferuje wydajne i wszechstronne rozwiązanie do przechowywania danych. Obsługuje moduły M.2 w formatach 2230, 2242, 2260 i 2280 i jest kompatybilna z szeroką gamą dysków SSD. Pojemność do 8 TB zapewnia wystarczającą ilość miejsca na wszystkie pliki i dane. Dzięki szybkiemu transferowi danych 6 Gb/s i interfejsowi USB 3.1 Gen 2, który jest wstecznie kompatybilny z USB 3.1, 3.0, 2.0 i 1.1, możesz cieszyć się szybkim transferem plików i płynną wydajnością. Konstrukcja plug-and-play pozwala na łatwą instalację bez skomplikowanych ustawień. Solidny chipset JMS576B zapewnia niezawodną i wydajną pracę, a zintegrowany wskaźnik LED umożliwia łatwe monitorowanie stanu dysku SSD. Wytrzymała i stylowa aluminiowa obudowa w kolorze Pantone 430C zapewnia doskonałe pasywne rozpraszanie ciepła. Dzięki компактным wymiarom 101x32x10 mm i wadze zaledwie 97 g, obudowa jest idealna do użytku mobilnego i kompatybilna z systemami Windows, macOS, Linux, Google Chrome OS, Android i iOS.

**Obudowa DA-71154 M.2 SATA SSD stanie się preferowanym rozwiązaniem do przechowywania danych o dużej pojemności i szybkości. Ta elegancka, niewymagająca użycia narzędzi obudowa obsługuje mini dyski SSD w formacie klucza M.2 B.**

- Obsługiwane dyski Mini SSD w formacie: M.2, B Key
- Obsługiwana technologia pamięci masowej: SATA
- Maksymalna obsługiwana pojemność: 8 TB
- Metoda instalacji: beznarzędziowa

- Szybkość przesyłania danych: 6 Gbit/s
- Obsługuje moduły M.2 w formacie: 2230, 2242, 2260, 2280
- Obsługiwane klawisze: Klawisz B
- Standard USB: USB 3.1 Gen2
- Kompatybilność wsteczna z USB: 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1
- Chipset: JMS576B
- Wskaźnik aktywności LED: tak
- Obudowa: aluminium
- Rozpraszanie ciepła: pasywne
- Obsługuje Plug & Play
- Zasilanie przez złącze USB
- Obsługuje Win 11, 10, 8, 7
- Obsługuje: Android / iOS
- Obsługuje macOS, Linux 2.4.x lub nowszy, Google Chrome OS 9.x lub nowszy
- Temperatura pracy: od 5 do 50°C
- Temperatura przechowywania: -40 do 70°C
- Wilgotność podczas pracy: od 5 do 90% (bez kondensacji)
- Wymiary: 101x32x10 mm
- Waga: 97g
- Kolor: Pantone 430C
- Produkty USB-C: tak

### Zawartość opakowania

- Zewnętrzna obudowa SSD, M.2 - USB Type-C™
- Kabel USB (C - A), 20 cm
- QIG

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |           |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³       |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 50              | 5.00      | 48.00          | 39.50          | 17.00         | 32,232.00 |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 0.10      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00      |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 0.10      | 15.40          | 9.60           | 3.90          | 576.58    |
| Netto bez opakowania           | 1               | -0.20     | 15.40          | 9.60           | 3.90          | 576.58    |

## Więcej zdjęć



## Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)