



Kabel zasilający

Model: **AK-PC-13A**



Kod produktu	AK-PC-13A
Typ produktu	Kabel zasilający
Napięcie wyjściowe	250 V
Wyjściowe natężenie prądu	10 A
Uziemienie	Tak
Długość przewodu	1 m
Wtyczka #1	CEE 7/3
Wtyczka #2	IEC C14
Materiał izolacji	PVC
Średnica kabla	7 mm
Kolor produktu	Czarny
Wymiary produktu (L x W x H)	240 x 130 x 55 mm
Waga netto	193 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Nie
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720137029
Gwarancja	24 miesiące



Opis

Akyga® AK-PC-13A to **adapter do zasilaczy awaryjnych UPS**. Ten **metrowy kabel** pozwoli przekształcić **złącze IEC C14** w **gniazdo CEE 7/4**. Jest to idealne rozwiązanie, w przypadku, gdy zabraknie nam wolnych gniazd **Schuko** w zasilaczu awaryjnym. Dzięki adapterowi w łatwy sposób zastąpimy istniejące w zasilaczu gniazda C13 i podłączymy sprzęt z wtyczką CEE 7/4. W ten sposób możemy zasilić między innymi laptopa, drukarkę, monitor, jak i projektor.