

Kabel USB 40 Gbps USB Type-C™ męski na męski PD 3.1 240 W E-Marker 2 m szary metalowy

Opis

Kabel USB firmy Delock pozwala na łączenie różnych urządzeń, na przykład smartfonów, monitorów, zewnętrznych obudów i stacji dokowania przez złącze USB Type-C™ lub Thunderbolt™ 3 laptopa lub komputera PC. Kabel wspiera przesyłanie danych USB, a także DisplayPort oraz PCI Express.

USB 40 Gbps

Kabel pozwala uzyskać przepustowość sięgającą 40 Gbps po podłączeniu urządzeń kompatybilnych. Oczywiście urządzenia USB 3.2 oraz USB 2.0 również można podłączyć.

Łączenie monitorów DisplayPort

Kabel Delock wspiera połączenia DisplayPort 1.4a, a także DisplayPort 2.0 Alternate Mode, umożliwiając podłączenie monitorów DisplayPort o rozdzielczości ekranów sięgającej 8K 60 Hz.

USB Power Delivery (USB PD 3.1) dostarcza do 240 W

Obsługa standardu Extended Power Range odp. USB Power Delivery 3.1 oznacza, że podłączone urządzenia mogą być zasilane do mocy 240 W (48 V / 5 A) jest możliwe.



Numer artykułu 81192

EAN: 4043619811922

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze: 2 x USB 40 Gbps USB Type-C™ męski
- Wsteczna zgodność z USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3
- Chipset: E-Marker
- Złącze w metalowej obudowie
- Średnica kabla:
 - linia danych 24 AWG
 - linia zasilania 22 AWG
- Połączone styki
- Materiał osłony kabla: TPE
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- Rozdzielczość wyświetlania maks. do 7680 x 4320 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa HDR10

- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.3
- Obsługuje protokół PCI Express 3.0
- Obsługuje protokół DisplayPort 1.4a
- Obsługa DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dwa kanały; dwukierunkowy transfer danych
- Obsługa Extended Power Range (EPR)
- USB Power Delivery (USB PD 3.1) dostarcza do 240 W (48 V / 5 A)
- Kolor: czarny / szary
- Długość ze złączami: ok. 2 m

Wymagania systemowe

- Kabel USB 40 Gbps

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.4 HDCP 1.4 HDCP 2.3 HDR10 PCI Express 3.0 USB 40 Gbps USB Power Delivery 3.1
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Chipset:	E-Marker
Szybkość transmisji danych:	40 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	7680 x 4320 @ 60 Hz
Moc maksymalna:	240 W
Maksymalny prąd:	5 A
Napięcie:	20,0 V

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	linia zasilania 22 AWG linia danych 24 AWG 5 mm
Długość:	2 m
Kolor:	szary czarny

Materiał osłony kabla:	TPE
------------------------	-----

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de