




Pushing Performance
Since 1945

PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m



La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Número de parte	09 45 600 0300
Especificaciones	PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 100m
Catálogo electrónico HARTING	https://b2b.harting.com/09456000300

Identificación

Categoría	Sistema de cableado
Elemento	Cables a granel
Especificaciones	No ensamblado
Tipo de cable	Cable híbrido (cobre/cobre)
Descripción del cable	Retardante de llama

Versión

Longitud de cable	100 m
Número de núcleos	8
Estructura de núcleo	4x AWG 22/7 4x 1,5 mm ²

Características técnicas

Características de transmisión	Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Velocidad de transmisión de datos	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Temperatura de limitación	-20 ... +70 °C
Atenuación de acoplamiento a 20 °C / 100 MHz	≤10 mΩ/m
Resistencia de conductor a 20 °C	≤120 Ω/km
Resistencia de aislamiento a 20 °C	≥500 MΩ x km
Tiempo de ejecución de señal a 20 °C	≤5.3 ns/m
Impedancia a 100 MHz	100 Ω ±15 %



Pushing Performance
 Since 1945

Propiedades del material

Material (cable)	FRNC (LSZH)
Color (cable)	Verde
RoHS	conforme
Estado ELV	conforme
China RoHS	e
Sustancias REACH ANNEX XVII	No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV	No incluido
Sustancias REACH SVHC	No incluido
Sustancias de la Proposición California 65	Sí

Especificaciones y homologaciones

Especificaciones	EN 13602
	IEC 60332-1-2 Retardo de llama
	UL style 21282 (80°C / 150 V)
PROFINET	Sí

Datos comerciales

Tamaño del embalaje	1
Peso neto	15,000 g
País de origen	Alemania
Número europeo de arancel aduanero	85444290
GTIN	5713140061989
ETIM	EC001579