

Konwertera mediów 10GBase-R SFP+ do SFP+

Opis

Konwerter mediów Delock 10 Gigabit Ethernet Media służy jako łącznik różnych systemów optycznych. Na przykład światłowod wielowłóknowy można skonwertować do jednowłóknowego. W slotach SFP można wykorzystać różne, opcjonalne moduły Delock 10 Gbps SFP+.



Numer artykułu 86472

EAN: 4043619864720

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
2 x gniazdo SFP dla modułu 10GBase-R SFP+
(moduł SFP nie znajduje się na wyposażeniu)
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Zgodność ze standardem IEEE 802.3ae
- 6 Diody LED do monitorowania stanu
- Pobór mocy: maks. 4 W
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 60 °C
- Metalowa obudowa
- Brak wentylatora
- Wymiary (DxSxW): ok. 110 x 95 x 26 mm

Specyfikacje źródła zasilania

- Typ zasilacza: zasilacz sieciowy z wtyczką Euro
- Identyfikator modelu: KA1201A-1201000EU
- Napięcie wejściowe: 100 - 240 V
- Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego: 50 / 60 Hz
- Prąd wejściowy: 0,4 A
- Napięcie wyjściowe / Prąd wyjściowy / Moc wyjściowa: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Średnia sprawność podczas pracy: 83,7 %
- Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): 78,0 %
- Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,08 W

- złącze zasilania DC: 5,5 x 2,1 mm
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz

Wymagania systemowe

- 10GBase-RModuł SFP+

Zawartość opakowania

- Konwertera mediów
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Interfejs

Wyjście:	1 x SFP żeńskie
Wejście:	1 x SFP żeńskie

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	Gigabit Ethernet do 10 Gbps
Temperatura robocza:	-20 °C ~ 60 °C

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	110 mm
Szerokość:	95 mm
Wysokość:	26 mm

Zasilacz

Typ zasilania:	Euro wall power supply
Napięcie wejściowe:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,4 A
Wyjście zasilania:	12,0 V / 1,1 A

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

