

Przewód BNC męski na BNC męski 2 m

Opis

Kabel Delock jest używany do łączenia mierników z systemami transmisji video.

Mocniejszy chwyt

Dzięki zatrzaskowi bagnetowemu może znosić większe naprężenia naciskowe i zmniejsza podatność na zakłócenia, co jest szczególnie istotne w technologii zdarzeń, np.



2 m

Numer artykułu 80082

EAN: 4043619800827

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x BNC męski >
1 x BNC męski
- Impedancja: 75 Ohm
- Typ kabla: koncentryczny
- Typ przewodu: RG-59
- Tłumienie przewodu: 0,25 dB @ 1 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 6,1 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Długość ze złączami (L): ok. 2 m

Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portem bądź BNC

Zawartość opakowania

- Kabel

Zdjęcia



Ogólne

Styl:	Obie strony identyczne
-------	------------------------

Interfejs

Złącze 1:	1 x BNC męski
Złącze 2:	1 x BNC męski

Właściwości techniczne

Impedancja:	75 Ω
-------------	-------------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	2 m
Materiał przewodnika:	miedź

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

