

OBUDOWA NA DYSK ZEWNĘTRZNY M.2 SSD NVME & NGFF



HIGH SPEED



PLUG & PLAY



COMPATIBILITY



PORTABLE



PL OBUDOWA NA DYSK ZEWNĘTRZNY M.2 SSD NVME & NGFF

Interfejs:	USB 3.1 Gen 2
Maksymalna przepustowość:	10 Gbps
Maksymalna pojemność zainstalowanego dysku:	4 TB
Obsługiwany rozmiar dysków:	M.2 2230, M.2 2242, M.2 2260, M.2 2280
Obsługiwany typ dysków:	M.2 (PCI-E, SATA)
Kompatybilność:	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11 / macOS



SAVIO AK-84 to nowoczesna obudowa, która w prosty sposób zamieni wewnętrzny dysk SSD M.2 (zarówno NVMe, jak i NGFF) w przenośną i niezwykle wydajną pamięć zewnętrzną. Dzięki obsłudze USB 3.1 Gen 2 osiągniesz transfer danych o prędkości do 10 Gb/s, co pozwoli na błyskawiczne przenoszenie nawet największych plików. To uniwersalne rozwiązanie jest kompatybilne z dyskami o pojemnościach do 4 TB i popularnych rozmiarach (2230, 2242, 2260, 2280). Obudowa działa w systemie Plug & Play z systemami Windows i macOS, co eliminuje potrzebę instalowania dodatkowych sterowników. Wytrzymała i wyjątkowo lekka konstrukcja (44 g) o kompaktowych wymiarach sprawia, że SAVIO AK-84 zajmuje niewiele miejsca i mieści się w każdej torbie czy plecaku, jest odporna na uszkodzenia. Zapewnia łatwy montaż dysku w obudowie, szybko i intuicyjnie – wystarczy wsunąć dysk M.2 pod kątem, zabezpieczyć zatrzaskiem i przykręcić obudowę. W zestawie znajdziesz: kabel USB-A – USB-C oraz zestaw montażowy. To idealny wybór dla każdego, kto ceni mobilność, szybkość i bezpieczeństwo.