


Kable BUS

ASI - BUS, A-BUS 2X1.5 EPDM



Typ

Budowa

Przewód wewnętrzny:
Izolacja żyły:
Kolor:
Separator:
Ekran 1:
Ekran:
Powłoka zewnętrzna :
Kolor powłoki zewnętrznej:

AS Interface 2x1.5 mm²

Miedź, cynowana
Mieszanka gumy
bl, br
-
-
-
EPDM
żółty podobny do RAL 1023

AS Interface 2x1.5 mm²

Miedź, cynowana
Mieszanka gumy
bl, br
-
-
-
EPDM
czarny podobny do RAL 9005

Dane elektryczne

Rezystancja żyły, max.:
Rezystancja izolacji, min.:
Rezystancja pętli:
Napięcie pracy:
Test napięcia:

13,7 Ohm/km
1 GOhm x km
27,4 Ohm/km max.
32 V
1 kV w 15 min.

13,7 Ohm/km
1 GOhm x km
27,4 Ohm/km max.
48 V
1 kV w 15 min.

Dane techniczne

Waga:
promień gięcia, ruchomo:
Zakres temperatury pracy min.:
Zakres temperatur pracy max.:
Obciążenie, wartość przybliżona:
Waga miedzi:

ok. 70 kg/km
30 mm
-40°C
+85°C
0,975 MJ/m
31,00 kg/km

ok. 70 kg/km
30 mm
-40°C
+85°C
0,975 MJ/m
31,00 kg/km

Normy

Obowiązujące normy:

ASI Standard
Bezhalogenowy wg 60754-1

ASI Standard
Bezhalogenowy wg 60754-1

Zastosowanie

Magistrala AS-I (AS-Interface) jest otwartym standardem komunikacyjnym. Sieć ta wykorzystywana jest do podłączenia czujników oraz elementów wykonawczych w układach automatyki przemysłowej. Za pomocą specjalnego przewodu możliwe jest przesyłanie danych oraz zasilanie urządzeń pracujących w tej sieci. Zewnętrzna powłoka zapewnia ochronę przed bio-olejami, tłuszczami czy smarami chłodniczymi.

Nr katalogowy

80824, A-BUS EPDM

80825, A-BUS EPDM

Wymiary i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.