




DIN 7500

450-560 HV



1) Estremità conica max. 4P
2) Sezione trilobata

BN 84402**Viti autoformanti a testa bombata**

con filettatura metrica, cava esalobata ed intaglio non passante

Acciaio cementato 450-560 HV

zincato bianco con strato lubrificante

**ISO 4042**

Elementi di collegamento bonificati con durezza ≥ 360 HV ed elementi di collegamento cementati e temprati e rivenuti con rivestimento elettrolitico: rischio di infragilimento da idrogeno! Ulteriori informazioni sui rischi residui si trovano nella sezione introduttiva.

[3D Cadenas](#)

Article#	d ₁	d ₂ max.	k max.	n min.		t max.	L
8280495	M2,5	5	2,1	0,66	X8	1,13	4
8280282							6
8280290							8
8280304							10
8280312	M3	5,6	2,4	0,86	x10	1,26	6
8280320							8
8280339							10
8280347							12
8280355							16
8280363	M4	8	3,1	1,26	x20	1,6	6
8280371							8
8280398							10
8280401							12
8280428							16
8280436	M5	9,5	3,7	1,26	x25	1,9	10
8280444							12
8280452							16
8280460	M6	12	4,6	1,66	x30	2,3	10
8280479							12
8280487							16