

Kabel USB 10 Gbps USB typu E A Key 20-pinowy męski na żeński USB Type-C™ do montażu panelowego 50 cm

Opis

Ten kabel firmy Delock można podłączyć do wewnętrznego gniazda USB 10 Gbps USB Type-E Key A na płycie głównej lub karcie PCI Express oraz można go używać do przedłużania połączenia USB. Złącze USB Type-C™ można przymocować za pomocą dwóch istniejących śrub, np. na wsporniku szczelinowym lub obudowie z odpowiednim wgłębieniem. W ten sposób możliwa jest instalacja złącza USB w dogodnym położeniu.



Numer artykułu 85526

EAN: 4043619855261

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 10 Gbps typu E key A, 20-pinowe złącze męskie
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
- Dwa otwory montażowe na śruby z odstępem 20 mm i gwintem M3
- Wyjście: 5,0 V / 1,5 A
- Średnica kabla:
 - linia danych 32 AWG
 - linia zasilania 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,5 mm
- Długość ze złączami: ok. 50 cm

Zawartość opakowania

- USB kabel

Zdjęcia



Interfejs

Złącze:	1 x USB 10 Gbps typu E key A, 20-pinowe złącze męskie
Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	10 Gbps
Maksymalny prąd:	1,5 A
Napięcie:	5 V

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	linia danych 32 AWG linia zasilania 24 AWG
Długość śrubek:	20 mm
Typ śrubek:	M3
Długość:	50 cm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de