

Kabel USB 5 Gbps USB Type-C™ męski na USB Type-C™ męski, kątowny, w lewo / w prawo, 2 m 4K PD 60 W z E-Marker

Opis

Ten przewód USB firmy Delock służy do wykonania połączenia pomiędzy urządzeniem ze złączem USB Type-C™ a komputerem osobistym lub laptopem, który jest wyposażony w wolne gniazdo USB Type-C™.



Numer artykułu 80038

EAN: 4043619800384

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ męski
- Chipset: VL152C E-Marker
- Średnica kabla:
 - linia danych 30 + 32 + 34 AWG
 - linia zasilania 26 AWG
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Prąd wyjściowy: maks. 3 A
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Szybkość transmisji danych do USB 5 Gbps
- Obsługa HDR
- Obsługa HDCP
- Obsługa DisplayPort Alt Mode
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 2 m

Wymagania systemowe

- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™
- Urządzenie z gniazdem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Kabel USB 5 Gbps

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 5 Gbps USB Power Delivery 3.0 USB Type-C™
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 5 Gbps Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB 5 Gbps Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Chipset:	VIA VL152C
Szybkość transmisji danych:	5 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Maksymalny prąd:	3 A

Właściwości fizyczne

Średnica kabla:	linia danych 30 AWG linia danych 32 AWG linia danych 34 AWG linia zasilania 26 AWG 5 mm
Długość:	2 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de