



BETA 1202INOX-E

Wkrętaki krzyżowe PH, wykonane ze stali nierdzewnej

Certyfikaty i normy



ISO 8764

Cechy

Beta Evox INOX usprawnia pracę każdego profesjonalisty dzięki wygodnemu i pewnemu uchwytowi nawet podczas dłuższych sesji roboczych.

ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

Zastosowanie stali nierdzewnej AISI 420 chroni wkrętak przed działaniem wilgoci, chemikaliów i czynników atmosferycznych. Nawet po długich okresach użytkowania w krytycznych środowiskach materiał nie utlenia się ani nie ulega degradacji, zachowując pełną integralność funkcjonalną.

STAŁE ZACHOWANIE MECHANICZNE

Ten wkrętak gwarantuje stabilną reakcję na skręcanie i naprężenia, dzięki dobrej twardości i zrównoważonej elastyczności materiału.

NIEZRÓWNANY KOMFORT

Dla tych, którzy pracują przez długi czas, komfort jest najważniejszy. Wkrętak Beta Evox posiada dwumateriałową rękojeść pokrytą warstwą wysokiej jakości termoplastycznej gumy, która zapewnia ergonomiczny, pewny i antypoślizgowy chwyt. Taka konstrukcja zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania, umożliwiając



OSTRZE ZE STALI NIERDZEWNEJ

Sprawdzone groty ze stali nierdzewnej Beta oferują elastyczność, twardość i odporność na zużycie na najwyższym poziomie w kategorii profesjonalnych



ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Duża powierzchnia styku umożliwia przenoszenie maksymalnej siły przy minimalnym wysiłku.



Konstrukcja antypoślizgowa

Ośmiokątny przekrój zapobiega irytującemu toczeniu się po powierzchni roboczej.

Wymiary



ISO 8764

Certyfikaty i normy

Odniesienie

	Art.	PHxDxL mm	L1 mm
012021403	1202INOX-E 3X60	0x3x60	158
012021409	1202INOX-E 4,5X80	1x4,5x80	189
012021418	1202INOX-E 6X100	2x6x100	220

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki
Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

