



Qoltec Obudowa | kieszeń do dysków M.2 SATA SSD | NVME | USB typ C

Kod produktu: 50312

Przenośna obudowa dysku M.2 SATA NVME, umożliwia podłączenie dysku SSD do wybranego urządzenia za pomocą szybkiego złącza USB C. Posiada funkcję Plug & Play. Obudowa wspiera dyski o różnych długościach, dzięki czemu nie musisz przejmować się kompatybilnością.

INNOWACJA W TWOIM ZASIĘGU



Kieszeń do dysków marki Qoltec jest ciekawą alternatywą, nie tylko dla osób przechowujących dokumenty lub prywatne pliki na dyskach, ale również dla małych firm chcących archiwizować swoje dane komputerowe nie inwestując w kosztowne rozwiązania.

PRĘDKOŚĆ TRANSMISJI DO 10 GB/S



Obudowa dysków marki Qoltec to urządzenie :

- odpowiednia dla dysków SATA SSD M-Key i B&M-Key o rozmiarach : 2230, 2242, 2260, 2280,
- obsługa standardu UASP, pozwala na wykonywanie w tym samym czasie kilku poleceń,
- interfejs USB 3.1 Gen 2 umożliwia transmisję danych z szybkością do 10 Gb/s,
- urządzenie jest kompatybilne z USB 3.1 gen 1 oraz wsteczniejszymi USB 3.0 i USB 2.0,
- dobra stabilność urządzenia dzięki podkładowi antypoślizgowemu,
- Dioda LED informuje o statusie kopiowania,
- pojedynczy dysk M.2 obsługuje maks. 2TB,
- użyteczne gdy nie ma innej możliwości podłączenia dysku SSD,
- nie musisz instalować sterowników, wystarczy podłączyć do portu USB i używać dzięki prostocie funkcji Plug&Play.

SOLIDNA I LEKKA KONSTRUKCJA



Produkt cechuje ergonomiczny kształt zapewniając komfort użytkowania, a minimalistyczny i elegancki design, który nadaje lekka aluminiowa obudowa tworzą doskonałą estetykę urządzenia.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Stacja dokująca objęta jest 24 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Standard	NVME PCI-E
Przeznaczenie	Dysk M.2 SSD
Pojemność	2TB
Obsługiwane systemy	Windows Vista, 2000, XP, 7,8 ,10, 11 / Mac OS10.6.2/ Linux Fedora FC8
Kompatybilna z	M KEY, B+M KEY
SSD	M.2 NVME PCI-E SSD
Chipset	JM5583
Wymiary dysku	2230 , 2242, 2260, 2280
Szybkość transmisji	USB 3.1 Gen 2 Typ C do 10 Gbps
Interfejs wewnętrzny	M.2 NVME PCI-E SSD
Interfejs zewnętrzny	USB 3.1 Gen 2 Typ C
Informacje dodatkowe	Kompatybilna z USB 2.0 Może być stosowana zarówno do komputerów stacjonarnych jak i notebooków z portami USB oraz innych urządzeń z obsługą USB. Chipset JM5583 obsługuje komendę TRIM dla SSD, zgodny z BOT i UASP
Materiał	Aluminium
Kolor	Grafit
Wymiary	36 x 116 x 12 mm
Zawartość opakowania	1x Obudowa dysku M.2 SATA 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancyjna 1 x Kabel USB typ C
Głębokość / Długość opakowania [mm]	39
Szerokość opakowania [mm]	111
Wysokość opakowania [mm]	10
Waga netto [kg]	0.035
Waga brutto [kg]	0.131
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878503127