

Przewodu antenowego męski N > męski RP-SMA CFD400 LLC400 , 10 m, niski poziom straty

Opis

Ten przewód koncentryczny o wysokiej jakości zapewnia niezawodne połączenie komponentów technologii częstotliwości radiowej. Jest to charakteryzowane przez bardzo niskie tłumienie. Dzięki wodoszczelnemu złączu N, kabel doskonale nadaje się do użytku w plenerze.



10 m

Numer artykułu 13028

EAN: 4043619130283

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: White Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
1 x N męski, wodoszczelny >
1 x męski RP-SMA
- Impedancja: 50 Ohm
- Typ przewodu: CFD400, LLC400
- Typ kabla: koncentryczny
- Tłumienie przewodu:
0,3 dB @ 3,0 GHz na metr
0,48 dB @ 6,0 GHz na metr
- Średnica kabla: ok. 10,5 mm
- Najmniejszy promień skrętu: 51,5 mm
- Kolor przewodu: czarny
- Długość ze złączami (L): ok. 10 m

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnymi portami N u RP-SMA

Interfejs

Złącze 1:	1 x męski RP-SMA
Złącze 2:	1 x N męski

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Typ przewodu:	CFD400, LLC400
Tłumienie przewodu:	0,30 dB @ 3,0 GHz 0,48 dB @ 6,0 GHz
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla:	10 m
Najmniejszy promień skrętu:	51,5 mm
Średnica kabla:	10,5 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

