

Antena 5G LTE SMA męska 3 dBi dookólna z kablem połączeniowym RG-174 3 m z przegubem uchylnym i podstawą magnetyczną czarna

Opis

Antena 5G LTE Delock umożliwia używanie różnych pasm 5G LTE w pomieszczeniach. Jest ona w pełni kompatybilna z GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN 2,4 GHz, Bluetooth, ISM oraz LoRa.

Nowy standard radia mobilnego 5G

W odróżnieniu od poprzedników LTE (4G) i UMTS (3G), 5G will używa więcej szerszych pasm częstotliwości. 5G zapewnia większe tempo, przepustowość, i niskie opóźnienia.



Numer artykułu 10040

EAN: 4043619100408

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x SMA męski
- GSM, UMTS, LTE, ZigBee, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth, ISM, LoRa
- Zakres częstotliwości:
600 - 960 MHz
1710 - 2700 MHz
3300 - 4000 MHz
5150 - 6000 MHz
- Siła anteny: 3 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 2,0:1
- Typ przewodu: RG-174
- Tłumienie przewodu: 0,9 dB @ 800 MHz na metr
- Kolor przewodu: czarny
- Długość kabla: ok. 3 m
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 70 °C
- Materiał obudowy: ABS
- Kolor: czarny
- Wymiary:
Antena (DxSxW): ok. 205 x 60 x 11 mm
Podstawa (GxW): ok. 31 x 61 mm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z wolnym gniazdem jack SMA

Zawartość opakowania

- Antena

Ogólne

Odpowiedni do użytku wewnątrz:	Tak
--------------------------------	-----

Interfejs

Złącze:	1 x męski SMA
---------	---------------

Właściwości techniczne

Zakres częstotliwości:	1710 - 2700 MHz 600 - 960 MHz 5159 - 6000 MHz 3300 - 4000 MHz
Siła anteny:	3 dBi
Temperatura robocza:	-40 °C ~ 70 °C

Właściwości fizyczne

Typ anteny:	dipol antenna
Długość kabla:	3 m
Długość:	205 mm
Szerokość:	60,0 mm
Wysokość:	11 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

