

# Kabel szeregowy RS-232 D-Sub9 męski na żeński 2 m, null modem

## Opis

Kabel szeregowy Delock to pełno przewodowy kabel null modem do podłączenia modemu, drukarki, instrumentów pomiarowych, konwerterów, hubów RS-232, krosownic itp. Za pomocą tego kabla można bezpośrednio spiąć dwa urządzenia RS-232 dla wymiany danych.

### Złącze Mini D-Sub9

Kable pasują do każdego portu RS-232 gdyż złącza mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) są niewielkie. Dzięki temu gniazda RS-232 można montować jedno obok drugiego.



2 m

### Numer artykułu 86616

EAN: 4043619866168

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x męski szeregowy D-Sub9 ze śrubami >
  - 1 x szeregowy żeński D-Sub9 z nakrętkami
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Kabel pełno-przewodowy
- Przypisanie styków: 1+6 – 4, 2 – 3, 3 – 2, 4 – 1+6, 5 – 5, 7 – 8, 8 – 7, ekranowana
- Kolor: czarny
- Izolator: PVC
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 2 m


## Wymagania systemowe

- Wolny port męski D-Sub9

## Zawartość opakowania

- Kabel

## Zdjęcia



## Ogólne

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Specyfikacja: | RS-232 (EIA / TIA)        |
| Styl:         | Null Modem<br>Mini Sub-D9 |

## Interfejs

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x męski szeregowy Sub-D 9 ze śrubami    |
| Złącze 2: | 1 x szeregowy żeński Sub-D 9 z nakrętkami |

## Właściwości techniczne

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Szybkość transmisji danych: | 921,6 Kbps                             |
| Transmisja sygnału:         | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |

## Właściwości fizyczne

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Typ przewodu:             | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Długość kabla ze złączem: | 2 m                                    |
| Wykończenie pinów:        | pozlacane                              |
| Materiał przewodnika:     | Copper tinned                          |
| Średnica kabla:           | 28 AWG<br>5 mm                         |
| Typ śrubek:               | #4-40 UNC                              |
| Kolor:                    | czarny                                 |
| Materiał osłony kabla:    | PVC                                    |
| Bezpieczeństwo palności:  | VW-1                                   |

## Manufacturer information

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Ulica        | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy | 14167             |
| Miasto       | Berlin            |
| Kraj         | Deutschland       |
| Email        | info@delock.de    |

Strona internetowa [www.delock.de](http://www.delock.de)