



EWN.

Nakrętki motylkowe

Technopolimer



Specyfikacja

Materiał

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor szaro-czarny, wykończony na mat.


Zaślepka

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), w kolorach Ergostyle wykończonych na mat. Dostarczana z produktem, montaż poprzez wcisk, demontaż za pomocą wkrętaka płaskiego.

Dostępne także jako akcesoria sprzedawane oddzielnie (patrz tabela ECA.).

Wykonania standardowe

- **EWN-B:** wtopka mosiężna, otwór gwintowany, przelotowy, z zaślepką.
- **EWN-SST:** wtopka ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany, przelotowy, z zaślepką.
- **EWN-FP:** wtopka mosiężna, otwór gwintowany, przelotowy, bez zaślepki.
- **EWN-SST-FP:** wtopka ze stali nierdzewnej AISI 303, otwór gwintowany, przelotowy, bez zaślepki.
- **EWN-p:** trzpień gwintowany ze stali ocynkowanej, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz [Dane techniczne](#)), z zaślepką.
- **EWN-SST-p:** trzpień gwintowany ze stali nierdzewnej AISI 303, ze sfazowanym płaskim czołem wg UNI 947 : ISO 4753 (patrz [Dane techniczne](#)), z zaślepką.




	Czarny (RAL 7021)	C1
	Niebieski (RAL 5024)	C5
	Szary (RAL 7035)	C3
	Pomarańczowy (RAL 2004)	C2
	Czerwony (RAL 3000)	C6
	Żółty (RAL 1021)	C4

EWN-B

Kod	Oznaczenie	D	d _{6H}	L	d ₁	l ₂	b	h	C# [Nm]	Waga [g]
223216-C1	EWN.48 B-M5-C1	47	M5	24	13.5	5.5	7	12	10	11
223216-C2	EWN.48 B-M5-C2	47	M5	24	13.5	5.5	7	12	10	11
223216-C3	EWN.48 B-M5-C3	47	M5	24	13.5	5.5	7	12	10	11
223216-C4	EWN.48 B-M5-C4	47	M5	24	13.5	5.5	7	12	10	11
223216-C5	EWN.48 B-M5-C5	47	M5	24	13.5	5.5	7	12	10	11
223216-C6	EWN.48 B-M5-C6	47	M5	24	13.5	5.5	7	12	10	11
223221-C1	EWN.48 B-M6-C1	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	11	10
223221-C2	EWN.48 B-M6-C2	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	11	10
223221-C3	EWN.48 B-M6-C3	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	11	10
223221-C4	EWN.48 B-M6-C4	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	11	10
223221-C5	EWN.48 B-M6-C5	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	11	10
223221-C6	EWN.48 B-M6-C6	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	11	10
223226-C1	EWN.48 B-M8-C1	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	13	9
223226-C2	EWN.48 B-M8-C2	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	13	9
223226-C3	EWN.48 B-M8-C3	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	13	9
223226-C4	EWN.48 B-M8-C4	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	13	9
223226-C5	EWN.48 B-M8-C5	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	13	9
223226-C6	EWN.48 B-M8-C6	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	13	9
223236-C1	EWN.55 B-M6-C1	55	M6	28	16	6.5	8	18	20	20
223236-C2	EWN.55 B-M6-C2	55	M6	28	16	6.5	8	18	20	20
223236-C3	EWN.55 B-M6-C3	55	M6	28	16	6.5	8	18	20	20
223236-C4	EWN.55 B-M6-C4	55	M6	28	16	6.5	8	18	20	20
223236-C5	EWN.55 B-M6-C5	55	M6	28	16	6.5	8	18	20	20
223236-C6	EWN.55 B-M6-C6	55	M6	28	16	6.5	8	18	20	20
223241-C1	EWN.55 B-M8-C1	55	M8	28	16	6.5	8	18	26	19
223241-C2	EWN.55 B-M8-C2	55	M8	28	16	6.5	8	18	26	19
223241-C3	EWN.55 B-M8-C3	55	M8	28	16	6.5	8	18	26	19
223241-C4	EWN.55 B-M8-C4	55	M8	28	16	6.5	8	18	26	19
223241-C5	EWN.55 B-M8-C5	55	M8	28	16	6.5	8	18	26	19
223241-C6	EWN.55 B-M8-C6	55	M8	28	16	6.5	8	18	26	19
223251-C1	EWN.63-B M8-C1	63	M8	32	19	7.5	9	20	45	29
223251-C2	EWN.63-B M8-C2	63	M8	32	19	7.5	9	20	45	29
223251-C3	EWN.63-B M8-C3	63	M8	32	19	7.5	9	20	45	29
223251-C4	EWN.63-B M8-C4	63	M8	32	19	7.5	9	20	45	29
223251-C5	EWN.63-B M8-C5	63	M8	32	19	7.5	9	20	45	29
223251-C6	EWN.63-B M8-C6	63	M8	32	19	7.5	9	20	45	29
223256-C1	EWN.63-B M10-C1	63	M10	32	19	7.5	9	20	58	28
223256-C2	EWN.63-B M10-C2	63	M10	32	19	7.5	9	20	58	28
223256-C3	EWN.63-B M10-C3	63	M10	32	19	7.5	9	20	58	28
223256-C4	EWN.63-B M10-C4	63	M10	32	19	7.5	9	20	58	28
223256-C5	EWN.63-B M10-C5	63	M10	32	19	7.5	9	20	58	28
223256-C6	EWN.63-B M10-C6	63	M10	32	19	7.5	9	20	58	28
223406-C1	EWN.70 B-M8-C1	70	M8	36	20	8	10	20	45	34
223406-C2	EWN.70 B-M8-C2	70	M8	36	20	8	10	20	45	34
223406-C3	EWN.70 B-M8-C3	70	M8	36	20	8	10	20	45	34
223406-C4	EWN.70 B-M8-C4	70	M8	36	20	8	10	20	45	34
223406-C5	EWN.70 B-M8-C5	70	M8	36	20	8	10	20	45	34


223406-C6	EWN.70 B-M8-C6	70	M8	36	20	8	10	20	45	34
223411-C1	EWN.70 B-M10-C1	70	M10	36	20	8	10	20	58	33
223411-C2	EWN.70 B-M10-C2	70	M10	36	20	8	10	20	58	33
223411-C3	EWN.70 B-M10-C3	70	M10	36	20	8	10	20	58	33
223411-C4	EWN.70 B-M10-C4	70	M10	36	20	8	10	20	58	33
223411-C5	EWN.70 B-M10-C5	70	M10	36	20	8	10	20	58	33
223411-C6	EWN.70 B-M10-C6	70	M10	36	20	8	10	20	58	33



	Czarny (RAL 7021)	C1
	Niebieski (RAL 5024)	C5
	Szary (RAL 7035)	C3
	Pomarańczowy (RAL 2004)	C2
	Czerwony (RAL 3000)	C6
	Żółty (RAL 1021)	C4


EWN-SST

Kod	Oznaczenie	D	d _{6H}	L	d ₁	l ₂	b	h	C# [Nm]	Waga [g]
224216-C1	EWN.48 SST-M6-C1	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	10	10
224216-C2	EWN.48 SST-M6-C2	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	10	10
224216-C3	EWN.48 SST-M6-C3	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	10	10
224216-C4	EWN.48 SST-M6-C4	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	10	10
224216-C5	EWN.48 SST-M6-C5	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	10	10
224216-C6	EWN.48 SST-M6-C6	47	M6	24	13.5	5.5	7	12	10	10
224221-C1	EWN.48 SST-M8-C1	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	10	9
224221-C2	EWN.48 SST-M8-C2	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	10	9
224221-C3	EWN.48 SST-M8-C3	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	10	9
224221-C4	EWN.48 SST-M8-C4	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	10	9
224221-C5	EWN.48 SST-M8-C5	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	10	9
224221-C6	EWN.48 SST-M8-C6	47	M8	24	13.5	5.5	7	12	10	9
224241-C1	EWN.55 SST-M8-C1	55	M8	28	16	6.5	8	18	15	19
224241-C2	EWN.55 SST-M8-C2	55	M8	28	16	6.5	8	18	15	19
224241-C3	EWN.55 SST-M8-C3	55	M8	28	16	6.5	8	18	15	19
224241-C4	EWN.55 SST-M8-C4	55	M8	28	16	6.5	8	18	15	19
224241-C5	EWN.55 SST-M8-C5	55	M8	28	16	6.5	8	18	15	19
224241-C6	EWN.55 SST-M8-C6	55	M8	28	16	6.5	8	18	15	19
224256-C1	EWN.63-SST M10-C1	63	M10	32	19	7.5	9	20	35	28
224256-C2	EWN.63-SST M10-C2	63	M10	32	19	7.5	9	20	35	28
224256-C3	EWN.63-SST M10-C3	63	M10	32	19	7.5	9	20	35	28
224256-C4	EWN.63-SST M10-C4	63	M10	32	19	7.5	9	20	35	28
224256-C5	EWN.63-SST M10-C5	63	M10	32	19	7.5	9	20	35	28
224256-C6	EWN.63-SST M10-C6	63	M10	32	19	7.5	9	20	35	28
224411-C1	EWN.70 SST-M10-C1	70	M10	36	20	8	10	20	35	33
224411-C2	EWN.70 SST-M10-C2	70	M10	36	20	8	10	20	35	33
224411-C3	EWN.70 SST-M10-C3	70	M10	36	20	8	10	20	35	33
224411-C4	EWN.70 SST-M10-C4	70	M10	36	20	8	10	20	35	33
224411-C5	EWN.70 SST-M10-C5	70	M10	36	20	8	10	20	35	33
224411-C6	EWN.70 SST-M10-C6	70	M10	36	20	8	10	20	35	33




EWN-FP

Kod	Oznaczenie	D	d _{6H}	L	d ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃	b	h	C# [Nm]	Waga [g]
223122-C0	EWN.48 FP-M5-C0	47	M5	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	9	10
223123-C0	EWN.48 FP-M6-C0	47	M6	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	9
223124-C0	EWN.48 FP-M8-C0	47	M8	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	11	8
223132-C0	EWN.55 FP-M6-C0	55	M6	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	20	19
223133-C0	EWN.55 FP-M8-C0	55	M8	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	25	18
223144-C0	EWN.63 FP-M8-C0	63	M8	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	45	27
223145-C0	EWN.63 FP-M10-C0	63	M10	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	55	26
223152-C0	EWN.70 FP-M8-C0	70	M8	36	20	15	13	8	32	10	20	45	32
223153-C0	EWN.70 FP-M10-C0	70	M10	36	20	15	13	8	32	10	20	55	31



EWN-SST-FP

Kod	Oznaczenie	D	d _{6H}	L	d ₁	d ₂	d ₃	l ₂	l ₃	b	h	C# [Nm]	Waga [g]
224122-C0	EWN.48 SST-FP-M6-C0	47	M6	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	9
224123-C0	EWN.48 SST-FP-M8-C0	47	M8	24	13.5	10	8.5	5.5	21.5	7	12	10	8
224133-C0	EWN.55 SST-FP-M8-C0	55	M8	28	16	12	10.5	6.5	25	8	18	20	18
224143-C0	EWN.63 SST-FP-M10-C0	63	M10	32	19	14	10.5	7.5	29	9	20	45	26
224153-C0	EWN.70 SST-FP-M10-C0	70	M10	36	20	15	13	8	32	10	20	45	31




	Czarny (RAL 7021)	C1
	Niebieski (RAL 5024)	C5
	Szary (RAL 7035)	C3
	Pomarańczowy (RAL 2004)	C2
	Czerwony (RAL 3000)	C6
	Żółty (RAL 1021)	C4

EWN-p

Kod	Oznaczenie	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	b	C# [Nm]	Waga [g]
223511-C1	EWN.48 p-M5x16-C1	47	M5	24	13.5	16	5.5	7	9	11
223511-C2	EWN.48 p-M5x16-C2	47	M5	24	13.5	16	5.5	7	9	11
223511-C3	EWN.48 p-M5x16-C3	47	M5	24	13.5	16	5.5	7	9	11
223511-C4	EWN.48 p-M5x16-C4	47	M5	24	13.5	16	5.5	7	9	11
223511-C5	EWN.48 p-M5x16-C5	47	M5	24	13.5	16	5.5	7	9	11
223511-C6	EWN.48 p-M5x16-C6	47	M5	24	13.5	16	5.5	7	9	11
223516-C1	EWN.48 p-M5x20-C1	47	M5	24	13.5	20	5.5	7	9	12
223516-C2	EWN.48 p-M5x20-C2	47	M5	24	13.5	20	5.5	7	9	12
223516-C3	EWN.48 p-M5x20-C3	47	M5	24	13.5	20	5.5	7	9	12
223516-C4	EWN.48 p-M5x20-C4	47	M5	24	13.5	20	5.5	7	9	12
223516-C5	EWN.48 p-M5x20-C5	47	M5	24	13.5	20	5.5	7	9	12
223516-C6	EWN.48 p-M5x20-C6	47	M5	24	13.5	20	5.5	7	9	12
223531-C1	EWN.48 p-M6x16-C1	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	12	13
223531-C2	EWN.48 p-M6x16-C2	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	12	13
223531-C3	EWN.48 p-M6x16-C3	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	12	13
223531-C4	EWN.48 p-M6x16-C4	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	12	13
223531-C5	EWN.48 p-M6x16-C5	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	12	13
223531-C6	EWN.48 p-M6x16-C6	47	M6	24	13.5	16	5.5	7	12	13
223536-C1	EWN.48 p-M6x20-C1	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	12	13
223536-C2	EWN.48 p-M6x20-C2	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	12	13
223536-C3	EWN.48 p-M6x20-C3	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	12	13
223536-C4	EWN.48 p-M6x20-C4	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	12	13
223536-C5	EWN.48 p-M6x20-C5	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	12	13
223536-C6	EWN.48 p-M6x20-C6	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	12	13
223541-C1	EWN.48 p-M6x25-C1	47	M6	24	13.5	25	5.5	7	12	13
223541-C2	EWN.48 p-M6x25-C2	47	M6	24	13.5	25	5.5	7	12	13
223541-C3	EWN.48 p-M6x25-C3	47	M6	24	13.5	25	5.5	7	12	13
223541-C4	EWN.48 p-M6x25-C4	47	M6	24	13.5	25	5.5	7	12	13
223541-C5	EWN.48 p-M6x25-C5	47	M6	24	13.5	25	5.5	7	12	13
223541-C6	EWN.48 p-M6x25-C6	47	M6	24	13.5	25	5.5	7	12	13
223546-C1	EWN.48 p-M6x30-C1	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	12	15
223546-C2	EWN.48 p-M6x30-C2	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	12	15
223546-C3	EWN.48 p-M6x30-C3	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	12	15
223546-C4	EWN.48 p-M6x30-C4	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	12	15
223546-C5	EWN.48 p-M6x30-C5	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	12	15
223546-C6	EWN.48 p-M6x30-C6	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	12	15
223556-C1	EWN.48 p-M6x40-C1	47	M6	24	13.5	40	5.5	7	12	17
223556-C2	EWN.48 p-M6x40-C2	47	M6	24	13.5	40	5.5	7	12	17
223556-C3	EWN.48 p-M6x40-C3	47	M6	24	13.5	40	5.5	7	12	17
223556-C4	EWN.48 p-M6x40-C4	47	M6	24	13.5	40	5.5	7	12	17
223556-C5	EWN.48 p-M6x40-C5	47	M6	24	13.5	40	5.5	7	12	17
223556-C6	EWN.48 p-M6x40-C6	47	M6	24	13.5	40	5.5	7	12	17
223565-C1	EWN.48 p-M8x16-C1	47	M8	24	13.5	16	5.5	7	12	13
223565-C2	EWN.48 p-M8x16-C2	47	M8	24	13.5	16	5.5	7	12	13
223565-C3	EWN.48 p-M8x16-C3	47	M8	24	13.5	16	5.5	7	12	13
223565-C4	EWN.48 p-M8x16-C4	47	M8	24	13.5	16	5.5	7	12	13
223565-C5	EWN.48 p-M8x16-C5	47	M8	24	13.5	16	5.5	7	12	13

223565-C6	EWN.48 p-M8x16-C6	47	M8	24	13.5	16	5.5	7	12	13
223571-C1	EWN.48-p M8x20-C1	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	12	19
223571-C2	EWN.48-p M8x20-C2	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	12	19
223571-C3	EWN.48-p M8x20-C3	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	12	19
223571-C4	EWN.48-p M8x20-C4	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	12	19
223571-C5	EWN.48-p M8x20-C5	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	12	19
223571-C6	EWN.48-p M8x20-C6	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	12	19
223572-C1	EWN.48 p-M8x25-C1	47	M8	24	13.5	25	5.5	7	12	13
223572-C2	EWN.48 p-M8x25-C2	47	M8	24	13.5	25	5.5	7	12	13
223572-C3	EWN.48 p-M8x25-C3	47	M8	24	13.5	25	5.5	7	12	13
223572-C4	EWN.48 p-M8x25-C4	47	M8	24	13.5	25	5.5	7	12	13
223572-C5	EWN.48 p-M8x25-C5	47	M8	24	13.5	25	5.5	7	12	13
223572-C6	EWN.48 p-M8x25-C6	47	M8	24	13.5	25	5.5	7	12	13
223573-C1	EWN.48-p M8x30-C1	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	12	21
223573-C2	EWN.48-p M8x30-C2	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	12	21
223573-C3	EWN.48-p M8x30-C3	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	12	21
223573-C4	EWN.48-p M8x30-C4	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	12	21
223573-C5	EWN.48-p M8x30-C5	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	12	21
223573-C6	EWN.48-p M8x30-C6	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	12	21
223576-C1	EWN.48-p M8x40-C1	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	12	24
223576-C2	EWN.48-p M8x40-C2	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	12	24
223576-C3	EWN.48-p M8x40-C3	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	12	24
223576-C4	EWN.48-p M8x40-C4	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	12	24
223576-C5	EWN.48-p M8x40-C5	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	12	24
223576-C6	EWN.48-p M8x40-C6	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	12	24
223626-C1	EWN.55 p-M8x20-C1	55	M8	28	16	20	6.5	8	22	23
223626-C2	EWN.55 p-M8x20-C2	55	M8	28	16	20	6.5	8	22	23
223626-C3	EWN.55 p-M8x20-C3	55	M8	28	16	20	6.5	8	22	23
223626-C4	EWN.55 p-M8x20-C4	55	M8	28	16	20	6.5	8	22	23
223626-C5	EWN.55 p-M8x20-C5	55	M8	28	16	20	6.5	8	22	23
223626-C6	EWN.55 p-M8x20-C6	55	M8	28	16	20	6.5	8	22	23
223636-C1	EWN.55 p-M8x30-C1	55	M8	28	16	30	6.5	8	22	26
223636-C2	EWN.55 p-M8x30-C2	55	M8	28	16	30	6.5	8	22	26
223636-C3	EWN.55 p-M8x30-C3	55	M8	28	16	30	6.5	8	22	26
223636-C4	EWN.55 p-M8x30-C4	55	M8	28	16	30	6.5	8	22	26
223636-C5	EWN.55 p-M8x30-C5	55	M8	28	16	30	6.5	8	22	26
223636-C6	EWN.55 p-M8x30-C6	55	M8	28	16	30	6.5	8	22	26
223646-C1	EWN.55 p-M8x40-C1	55	M8	28	16	40	6.5	8	22	29
223646-C2	EWN.55 p-M8x40-C2	55	M8	28	16	40	6.5	8	22	29
223646-C3	EWN.55 p-M8x40-C3	55	M8	28	16	40	6.5	8	22	29
223646-C4	EWN.55 p-M8x40-C4	55	M8	28	16	40	6.5	8	22	29
223646-C5	EWN.55 p-M8x40-C5	55	M8	28	16	40	6.5	8	22	29
223646-C6	EWN.55 p-M8x40-C6	55	M8	28	16	40	6.5	8	22	29
223666-C1	EWN.55 p-M10x20-C1	55	M10	28	16	20	6.5	8	25	28
223666-C2	EWN.55 p-M10x20-C2	55	M10	28	16	20	6.5	8	25	28
223666-C3	EWN.55 p-M10x20-C3	55	M10	28	16	20	6.5	8	25	28
223666-C4	EWN.55 p-M10x20-C4	55	M10	28	16	20	6.5	8	25	28
223666-C5	EWN.55 p-M10x20-C5	55	M10	28	16	20	6.5	8	25	28
223666-C6	EWN.55 p-M10x20-C6	55	M10	28	16	20	6.5	8	25	28
223676-C1	EWN.55 p-M10x30-C1	55	M10	28	16	30	6.5	8	25	34
223676-C2	EWN.55 p-M10x30-C2	55	M10	28	16	30	6.5	8	25	34
223676-C3	EWN.55 p-M10x30-C3	55	M10	28	16	30	6.5	8	25	34
223676-C4	EWN.55 p-M10x30-C4	55	M10	28	16	30	6.5	8	25	34
223676-C5	EWN.55 p-M10x30-C5	55	M10	28	16	30	6.5	8	25	34
223676-C6	EWN.55 p-M10x30-C6	55	M10	28	16	30	6.5	8	25	34
223686-C1	EWN.55 p-M10x40-C1	55	M10	28	16	40	6.5	8	25	40
223686-C2	EWN.55 p-M10x40-C2	55	M10	28	16	40	6.5	8	25	40
223686-C3	EWN.55 p-M10x40-C3	55	M10	28	16	40	6.5	8	25	40
223686-C4	EWN.55 p-M10x40-C4	55	M10	28	16	40	6.5	8	25	40
223686-C5	EWN.55 p-M10x40-C5	55	M10	28	16	40	6.5	8	25	40
223686-C6	EWN.55 p-M10x40-C6	55	M10	28	16	40	6.5	8	25	40
223726-C1	EWN.63 p-M8x20-C1	63	M8	32	19	20	7.5	9	32	30
223726-C2	EWN.63 p-M8x20-C2	63	M8	32	19	20	7.5	9	32	30
223726-C3	EWN.63 p-M8x20-C3	63	M8	32	19	20	7.5	9	32	30
223726-C4	EWN.63 p-M8x20-C4	63	M8	32	19	20	7.5	9	32	30
223726-C5	EWN.63 p-M8x20-C5	63	M8	32	19	20	7.5	9	32	30
223726-C6	EWN.63 p-M8x20-C6	63	M8	32	19	20	7.5	9	32	30
223736-C1	EWN.63 p-M8x30-C1	63	M8	32	19	30	7.5	9	32	33
223736-C2	EWN.63 p-M8x30-C2	63	M8	32	19	30	7.5	9	32	33
223736-C3	EWN.63 p-M8x30-C3	63	M8	32	19	30	7.5	9	32	33
223736-C4	EWN.63 p-M8x30-C4	63	M8	32	19	30	7.5	9	32	33
223736-C5	EWN.63 p-M8x30-C5	63	M8	32	19	30	7.5	9	32	33
223736-C6	EWN.63 p-M8x30-C6	63	M8	32	19	30	7.5	9	32	33
223746-C1	EWN.63 p-M8x40-C1	63	M8	32	19	40	7.5	9	32	35
223746-C2	EWN.63 p-M8x40-C2	63	M8	32	19	40	7.5	9	32	35
223746-C3	EWN.63 p-M8x40-C3	63	M8	32	19	40	7.5	9	32	35
223746-C4	EWN.63 p-M8x40-C4	63	M8	32	19	40	7.5	9	32	35
223746-C5	EWN.63 p-M8x40-C5	63	M8	32	19	40	7.5	9	32	35
223746-C6	EWN.63 p-M8x40-C6	63	M8	32	19	40	7.5	9	32	35
223756-C1	EWN.63 p-M10x20-C1	63	M10	32	19	20	7.5	9	48	36
223756-C2	EWN.63 p-M10x20-C2	63	M10	32	19	20	7.5	9	48	36
223756-C3	EWN.63 p-M10x20-C3	63	M10	32	19	20	7.5	9	48	36
223756-C4	EWN.63 p-M10x20-C4	63	M10	32	19	20	7.5	9	48	36
223756-C5	EWN.63 p-M10x20-C5	63	M10	32	19	20	7.5	9	48	36
223756-C6	EWN.63 p-M10x20-C6	63	M10	32	19	20	7.5	9	48	36
223766-C1	EWN.63 p-M10x30-C1	63	M10	32	19	30	7.5	9	48	42
223766-C2	EWN.63 p-M10x30-C2	63	M10	32	19	30	7.5	9	48	42
223766-C3	EWN.63 p-M10x30-C3	63	M10	32	19	30	7.5	9	48	42
223766-C4	EWN.63 p-M10x30-C4	63	M10	32	19	30	7.5	9	48	42
223766-C5	EWN.63 p-M10x30-C5	63	M10	32	19	30	7.5	9	48	42
223766-C6	EWN.63 p-M10x30-C6	63	M10	32	19	30	7.5	9	48	42
223776-C1	EWN.63 p-M10x40-C1	63	M10	32	19	40	7.5	9	48	48
223776-C2	EWN.63 p-M10x40-C2	63	M10	32	19	40	7.5	9	48	48
223776-C3	EWN.63 p-M10x40-C3	63	M10	32	19	40	7.5	9	48	48
223776-C4	EWN.63 p-M10x40-C4	63	M10	32	19	40	7.5	9	48	48

223776-C5	EWN.63 p-M10x40-C5	63	M10	32	19	40	7.5	9	48	48
223776-C6	EWN.63 p-M10x40-C6	63	M10	32	19	40	7.5	9	48	48
223806-C1	EWN.70 p-M8x20-C1	70	M8	36	20	20	8	10	32	35
223806-C2	EWN.70 p-M8x20-C2	70	M8	36	20	20	8	10	32	35
223806-C3	EWN.70 p-M8x20-C3	70	M8	36	20	20	8	10	32	35
223806-C4	EWN.70 p-M8x20-C4	70	M8	36	20	20	8	10	32	35
223806-C5	EWN.70 p-M8x20-C5	70	M8	36	20	20	8	10	32	35
223806-C6	EWN.70 p-M8x20-C6	70	M8	36	20	20	8	10	32	35
223816-C1	EWN.70 p-M8x30-C1	70	M8	36	20	30	8	10	32	38
223816-C2	EWN.70 p-M8x30-C2	70	M8	36	20	30	8	10	32	38
223816-C3	EWN.70 p-M8x30-C3	70	M8	36	20	30	8	10	32	38
223816-C4	EWN.70 p-M8x30-C4	70	M8	36	20	30	8	10	32	38
223816-C5	EWN.70 p-M8x30-C5	70	M8	36	20	30	8	10	32	38
223816-C6	EWN.70 p-M8x30-C6	70	M8	36	20	30	8	10	32	38
223826-C1	EWN.70 p-M8x40-C1	70	M8	36	20	40	8	10	32	40
223826-C2	EWN.70 p-M8x40-C2	70	M8	36	20	40	8	10	32	40
223826-C3	EWN.70 p-M8x40-C3	70	M8	36	20	40	8	10	32	40
223826-C4	EWN.70 p-M8x40-C4	70	M8	36	20	40	8	10	32	40
223826-C5	EWN.70 p-M8x40-C5	70	M8	36	20	40	8	10	32	40
223826-C6	EWN.70 p-M8x40-C6	70	M8	36	20	40	8	10	32	40
223856-C1	EWN.70 p-M10x20-C1	70	M10	36	20	20	8	10	48	41
223856-C2	EWN.70 p-M10x20-C2	70	M10	36	20	20	8	10	48	41
223856-C3	EWN.70 p-M10x20-C3	70	M10	36	20	20	8	10	48	41
223856-C4	EWN.70 p-M10x20-C4	70	M10	36	20	20	8	10	48	41
223856-C5	EWN.70 p-M10x20-C5	70	M10	36	20	20	8	10	48	41
223856-C6	EWN.70 p-M10x20-C6	70	M10	36	20	20	8	10	48	41
223866-C1	EWN.70 p-M10x30-C1	70	M10	36	20	30	8	10	48	47
223866-C2	EWN.70 p-M10x30-C2	70	M10	36	20	30	8	10	48	47
223866-C3	EWN.70 p-M10x30-C3	70	M10	36	20	30	8	10	48	47
223866-C4	EWN.70 p-M10x30-C4	70	M10	36	20	30	8	10	48	47
223866-C5	EWN.70 p-M10x30-C5	70	M10	36	20	30	8	10	48	47
223866-C6	EWN.70 p-M10x30-C6	70	M10	36	20	30	8	10	48	47
223876-C1	EWN.70 p-M10x40-C1	70	M10	36	20	40	8	10	48	53
223876-C2	EWN.70 p-M10x40-C2	70	M10	36	20	40	8	10	48	53
223876-C3	EWN.70 p-M10x40-C3	70	M10	36	20	40	8	10	48	53
223876-C4	EWN.70 p-M10x40-C4	70	M10	36	20	40	8	10	48	53
223876-C5	EWN.70 p-M10x40-C5	70	M10	36	20	40	8	10	48	53
223876-C6	EWN.70 p-M10x40-C6	70	M10	36	20	40	8	10	48	53



	Czarny (RAL 7021)	C1
	Niebieski (RAL 5024)	C5
	Szary (RAL 7035)	C3
	Pomarańczowy (RAL 2004)	C2
	Czerwony (RAL 3000)	C6
	Żółty (RAL 1021)	C4

EWN-SST-p

Kod	Oznaczenie	D	d _{6g}	L	d ₁	l	l ₂	b	C# [Nm]	Waga [g]
224536-C1	EWN.48 SST-p-M6x20 -C1	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	11	13
224536-C2	EWN.48 SST-p-M6x20 -C2	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	11	13
224536-C3	EWN.48 SST-p-M6x20 -C3	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	11	13
224536-C4	EWN.48 SST-p-M6x20 -C4	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	11	13
224536-C5	EWN.48 SST-p-M6x20 -C5	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	11	13
224536-C6	EWN.48 SST-p-M6x20 -C6	47	M6	24	13.5	20	5.5	7	11	13
224546-C1	EWN.48 SST-p-M6x30-C1	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	11	15
224546-C2	EWN.48 SST-p-M6x30-C2	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	11	15
224546-C3	EWN.48 SST-p-M6x30-C3	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	11	15
224546-C4	EWN.48 SST-p-M6x30-C4	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	11	15
224546-C5	EWN.48 SST-p-M6x30-C5	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	11	15
224546-C6	EWN.48 SST-p-M6x30-C6	47	M6	24	13.5	30	5.5	7	11	15
224549-C1	EWN.48 SST-p-M8x20-C1	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	11	20
224549-C2	EWN.48 SST-p-M8x20-C2	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	11	20
224549-C3	EWN.48 SST-p-M8x20-C3	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	11	20
224549-C4	EWN.48 SST-p-M8x20-C4	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	11	20
224549-C5	EWN.48 SST-p-M8x20-C5	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	11	20
224549-C6	EWN.48 SST-p-M8x20-C6	47	M8	24	13.5	20	5.5	7	11	20
224551-C1	EWN.48 SST-p-M8x30-C1	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	11	22
224551-C2	EWN.48 SST-p-M8x30-C2	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	11	22
224551-C3	EWN.48 SST-p-M8x30-C3	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	11	22
224551-C4	EWN.48 SST-p-M8x30-C4	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	11	22
224551-C5	EWN.48 SST-p-M8x30-C5	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	11	22
224551-C6	EWN.48 SST-p-M8x30-C6	47	M8	24	13.5	30	5.5	7	11	22
224553-C1	EWN.48 SST-p-M8x40-C1	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	11	25
224553-C2	EWN.48 SST-p-M8x40-C2	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	11	25
224553-C3	EWN.48 SST-p-M8x40-C3	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	11	25
224553-C4	EWN.48 SST-p-M8x40-C4	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	11	25
224553-C5	EWN.48 SST-p-M8x40-C5	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	11	25
224553-C6	EWN.48 SST-p-M8x40-C6	47	M8	24	13.5	40	5.5	7	11	25
224626-C1	EWN.55 SST-p-M8x20-C1	55	M8	28	16	20	6.5	8	16	23
224626-C2	EWN.55 SST-p-M8x20-C2	55	M8	28	16	20	6.5	8	16	23
224626-C3	EWN.55 SST-p-M8x20-C3	55	M8	28	16	20	6.5	8	16	23
224626-C4	EWN.55 SST-p-M8x20-C4	55	M8	28	16	20	6.5	8	16	23
224626-C5	EWN.55 SST-p-M8x20-C5	55	M8	28	16	20	6.5	8	16	23
224626-C6	EWN.55 SST-p-M8x20-C6	55	M8	28	16	20	6.5	8	16	23
224636-C1	EWN.55 SST-p-M8x30-C1	55	M8	28	16	30	6.5	8	16	26
224636-C2	EWN.55 SST-p-M8x30-C2	55	M8	28	16	30	6.5	8	16	26
224636-C3	EWN.55 SST-p-M8x30-C3	55	M8	28	16	30	6.5	8	16	26
224636-C4	EWN.55 SST-p-M8x30-C4	55	M8	28	16	30	6.5	8	16	26
224636-C5	EWN.55 SST-p-M8x30-C5	55	M8	28	16	30	6.5	8	16	26
224636-C6	EWN.55 SST-p-M8x30-C6	55	M8	28	16	30	6.5	8	16	26
224638-C1	EWN.55 SST-p-M8x40-C1	55	M8	28	16	40	6.5	8	16	30
224638-C2	EWN.55 SST-p-M8x40-C2	55	M8	28	16	40	6.5	8	16	30
224638-C3	EWN.55 SST-p-M8x40-C3	55	M8	28	16	40	6.5	8	16	30
224638-C4	EWN.55 SST-p-M8x40-C4	55	M8	28	16	40	6.5	8	16	30
224638-C5	EWN.55 SST-p-M8x40-C5	55	M8	28	16	40	6.5	8	16	30

224638-C6	EWN.55 SST-p-M8x40-C6	55	M8	28	16	40	6.5	8	16	30
224756-C1	EWN.63-SST-p M10x20-C1	63	M10	32	19	20	7.5	9	45	36
224756-C2	EWN.63-SST-p M10x20-C2	63	M10	32	19	20	7.5	9	45	36
224756-C3	EWN.63-SST-p M10x20-C3	63	M10	32	19	20	7.5	9	45	36
224756-C4	EWN.63-SST-p M10x20-C4	63	M10	32	19	20	7.5	9	45	36
224756-C5	EWN.63-SST-p M10x20-C5	63	M10	32	19	20	7.5	9	45	36
224756-C6	EWN.63-SST-p M10x20-C6	63	M10	32	19	20	7.5	9	45	36
224766-C1	EWN.63-SST-p M10x30-C1	63	M10	32	19	30	7.5	9	45	42
224766-C2	EWN.63-SST-p M10x30-C2	63	M10	32	19	30	7.5	9	45	42
224766-C3	EWN.63-SST-p M10x30-C3	63	M10	32	19	30	7.5	9	45	42
224766-C4	EWN.63-SST-p M10x30-C4	63	M10	32	19	30	7.5	9	45	42
224766-C5	EWN.63-SST-p M10x30-C5	63	M10	32	19	30	7.5	9	45	42
224766-C6	EWN.63-SST-p M10x30-C6	63	M10	32	19	30	7.5	9	45	42
224856-C1	EWN.70 SST-p-M10x20-C1	70	M10	36	20	20	8	10	45	41
224856-C2	EWN.70 SST-p-M10x20-C2	70	M10	36	20	20	8	10	45	41
224856-C3	EWN.70 SST-p-M10x20-C3	70	M10	36	20	20	8	10	45	41
224856-C4	EWN.70 SST-p-M10x20-C4	70	M10	36	20	20	8	10	45	41
224856-C5	EWN.70 SST-p-M10x20-C5	70	M10	36	20	20	8	10	45	41
224856-C6	EWN.70 SST-p-M10x20-C6	70	M10	36	20	20	8	10	45	41
224866-C1	EWN.70 SST-p-M10x30-C1	70	M10	36	20	30	8	10	45	47
224866-C2	EWN.70 SST-p-M10x30-C2	70	M10	36	20	30	8	10	45	47
224866-C3	EWN.70 SST-p-M10x30-C3	70	M10	36	20	30	8	10	45	47
224866-C4	EWN.70 SST-p-M10x30-C4	70	M10	36	20	30	8	10	45	47
224866-C5	EWN.70 SST-p-M10x30-C5	70	M10	36	20	30	8	10	45	47
224866-C6	EWN.70 SST-p-M10x30-C6	70	M10	36	20	30	8	10	45	47
224876-C1	EWN.70 SST-p-M10x40-C1	70	M10	36	20	40	8	10	45	54
224876-C2	EWN.70 SST-p-M10x40-C2	70	M10	36	20	40	8	10	45	54
224876-C3	EWN.70 SST-p-M10x40-C3	70	M10	36	20	40	8	10	45	54
224876-C4	EWN.70 SST-p-M10x40-C4	70	M10	36	20	40	8	10	45	54
224876-C5	EWN.70 SST-p-M10x40-C5	70	M10	36	20	40	8	10	45	54
224876-C6	EWN.70 SST-p-M10x40-C6	70	M10	36	20	40	8	10	45	54

	Czarny (RAL 7021)	C1
	Niebieski (RAL 5024)	C5
	Szary (RAL 7035)	C3
	Pomarańczowy (RAL 2004)	C2
	Czerwony (RAL 3000)	C6
	Żółty (RAL 1021)	C4

ECA.

Kod	Oznaczenie	Zaślepka dla
29752-C1	ECA.W2-C1	EWN.48
29752-C2	ECA.W2-C2	EWN.48
29752-C3	ECA.W2-C3	EWN.48
29752-C4	ECA.W2-C4	EWN.48
29752-C5	ECA.W2-C5	EWN.48
29752-C6	ECA.W2-C6	EWN.48
29753-C1	ECA.W3-C1	EWN.55 / ESN.55
29753-C2	ECA.W3-C2	EWN.55 / ESN.55
29753-C3	ECA.W3-C3	EWN.55 / ESN.55
29753-C4	ECA.W3-C4	EWN.55 / ESN.55
29753-C5	ECA.W3-C5	EWN.55 / ESN.55
29753-C6	ECA.W3-C6	EWN.55 / ESN.55
29755-C1	ECA.W5-C1	EWN.63
29755-C2	ECA.W5-C2	EWN.63
29755-C3	ECA.W5-C3	EWN.63
29755-C4	ECA.W5-C4	EWN.63
29755-C5	ECA.W5-C5	EWN.63
29755-C6	ECA.W5-C6	EWN.63
29754-C1	ECA.W4-C1	EWN.70 / ESN.70
29754-C2	ECA.W4-C2	EWN.70 / ESN.70
29754-C3	ECA.W4-C3	EWN.70 / ESN.70
29754-C4	ECA.W4-C4	EWN.70 / ESN.70
29754-C5	ECA.W4-C5	EWN.70 / ESN.70
29754-C6	ECA.W4-C6	EWN.70 / ESN.70

"Maks. moment siły dokręcania (C)" oznacza wartość poniżej której metalowa wtopka, w normalnych warunkach użytkowania, jest ściśle połączona z tworzywem. Uwaga: jako maksymalny możliwy do uzyskania przez dorosłego człowieka moment siły dokręcania dłonią przyjmuje się 5-6 Nm.