

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena



2701362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701362>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Antena dookólna do montażu ściennego, częstotliwość: 2,4 GHz, zysk: 2 dBi, stopień ochrony: IP65, złącze: RSMA (męskie), w komplecie 1,5-metrowy kabel przyłączeniowy, kątownik montażowy i materiały montażowe

Korzyści

- Nadaje się optymalnie do aplikacji mobilnych lub stacjonarnych 2,4 GHz
- W komplecie kabel przyłączeniowy 1,5 m

Dane handlowe

Numer artykułu	2701362
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z1
Klucz produktu	DNN2Z1
Strona katalogu	Strona 388 (C-6-2019)
GTIN	4046356743471
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	91 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70 g
Numer taryfy celnej	85177100
Kraj pochodzenia	TW

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Antena
Charakterystyka promieniowania	Wielokierunkowa
Zysk	2 dBi
Kąt otwarcia pionowy	75 °
Kąt otwarcia poziomy	360 °
Polaryzacja	liniowe pionowe

Parametry elektryczne

Pasma częstotliwości	2,4 GHz
Zakres częstotliwości	2,4 GHz ... 2,5 GHz
Impedancja	50 Ω
Moc maksymalna	1,00 W

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	RSMA (męskie)
------------------	---------------

Wymiary

Wysokość	82,5 mm
średnica	7,8 mm

Dane materiału

Materiał	Poliuretan
	poliwęglan PC
	V2A
plaszcz zewnętrzny, materiał	Fluoroetylen Propylen (FEP)

Kabel/przewód

Długość przewodów	1,50 m
Kabel przyłączeniowy	tak
Zewnętrzna średnica przewodu	2,50 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	Fluoroetylen Propylen (FEP)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	25,4 mm

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 65 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-30 °C ... 75 °C

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena



2701362


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701362>

Montaż


Sposób montażu	Montaż na ścianie
Informacja montażu	Na zewnątrz i wewnątrz

Rysunki

Rysunek schematyczny




Montaż na ścianie




Pionowe

Rysunek schematyczny




Montaż na ścianie

Rysunek schematyczny



Montaż na szafie sterowniczej

Rysunek schematyczny




RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena

2701362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701362>




Rysunek schematyczny



Przykład montażu


2701362

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701362>




Poziome

Rysunek schematyczny



Montaż na szafie sterowniczej

Rysunek schematyczny



Przepust do szafy

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070105
ECLASS-12.0	19070105
ECLASS-13.0	19070105

ETIM

ETIM 9.0	EC001698
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta”. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Lead(nr CAS: 7439-92-1)
SCIP	2dd8bac9-1de0-467b-b35e-76e19d7c0951