


H03VV-F (OMY) / H03VVH2-F 300/300V

Niskonapięciowe wielożyłowe przewody elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nieprzekraczające 300/300V. Przewody ogólnego zastosowania o izolacji z termoplastycznego polwinitu (PVC).

H03VV-F przewód oponowy wykonany według normy zharmonizowanej (H), na napięcie znamionowe 300/300V (03), o izolacji polwinitowej (V), o powłoce polwinitowej (V) i żyłach wielodrutowych giętkich (-F)

H03VVH2-F przewód oponowy wykonany według normy zharmonizowanej (H), na napięcie znamionowe 300/300V (03), o izolacji polwinitowej (V), o powłoce polwinitowej (V), płaski (H2) i żyłach wielodrutowych giętkich (-F)



Dane techniczne

Żyły:

Miedziana, wielodrutowa, giętka kl.5 (wg EN 60228)

Izolacja:

PVC, typ TI1 (wg EN 50363-3)

Powłoka:

PVC, typ TM2 (wg EN 50363-4-1)

Temperatura pracy przewodów:

do +70°C

Normy / Specyfikacje

NORMA: PN-EN 50525-2-11

Przewody spełniają wymagania Rozporządzenia REACH i Dyrektywy RoHS.

Charakterystyka techniczna

Liczba żył x Przekrój nominalny	Średnica pojedynczego drutu	Rezystancja w 20°C	Grubość ścianki izolacji	Grubość ścianki powłoki	Średnica zewnętrzna przewodu	
mm2	mm	mΩ/m	mm	mm	mm	
H03VV-F						
2 x 0,5	0,21	39,0	0,5	0,6	4,6	5,9
2 x 0,75	0,21	26,0	0,5	0,6	4,9	6,3
3 x 0,5	0,21	39,0	0,5	0,6	4,9	6,3
3 x 0,75	0,21	26,0	0,5	0,6	5,2	6,7

H03VV-F (OMY) / H03VVH2-F 300/300V

Liczba żył x Przekrój nominalny	Średnica pojedynczego drutu	Rezystancja w 20°C	Grubość ścianki izolacji	Grubość ścianki powłoki	Średnica zewnątrzna przewodu	
mm ²	mm	mΩ/m	mm	mm	mm	
4 x 0,5	0,21	39,0	0,5	0,6	5,4	6,9
4 x 0,75	0,21	26,0	0,5	0,6	5,7	7,3
H03VVH2-F						
2 x 0,5	0,21	39,0	0,5	0,6	3,0 x 4,9	3,7 x 5,9
2 x 0,75	0,21	26,0	0,5	0,6	3,2 x 5,2	3,8 x 6,3

Kontakt

Telefon: +48 12 631 10 70

E-mail: biuro@manex.com.pl

www.manex.com.pl