

Kabel adaptera OBD-2 męski do Sub-D 9 pin żeński z śrubami, 1,15 m

Opis

Standardowy kabel OBD-2 firmy Delock umożliwia podłączenie rejestratora danych, urządzenia diagnostycznego itp. do pojazdów z portem diagnostyki pokładowej. Możliwe zastosowania obejmują m.in. monitorowanie pojazdu oraz odczyt i resetowanie pamięci błędów za pośrednictwem systemów magistrali takich jak CAN Bus, J1850 Bus oraz linie K/L.



1.15 m

Przydzielanie pinów

Sub-D 9 pin	OBD-II (typ B)	SAE J1962 / ISO 15031-3
1	5	Masa sygnałowa
2	4	Masa pojazdu
3	6	CAN wysokie
5	14	CAN niskie
4	7	ISO 9141-2, linia K
8	15	ISO 9141-2, linia L
6	10	Magistrala J1850 -
7	2	Magistrala J1850 +
9	16	Napięcie akumulatora

Numer artykułu 64353

EAN: 4043619643530

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Uwaga

Kabel nie jest odpowiedni do interfejsu komputerowego RS-232.

Szczegóły techniczne


- Złącze:
 - 1 x OBD-2 typ B męski
 - 1 x żeński szeregowy D-Sub 9 ze śrubami
- Izolator: PVC
- Rodzaj kabla: 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 6,5 mm
- Typ przewodu: UL AWM 2464 VW-1 Flame Test
- Kolor: czarny
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 80 °C

- Długość kabla ze złączem: ok. 1,15 m

Zawartość opakowania

- Kabel OBD-2 (typ B)

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	OBD-II Specification
---------------	----------------------

Interfejs

Złącze 1:	OBD-II Type B
Złącze 2:	1 x D-Sub 9-pinowe żeńskie ze śrubami

Właściwości techniczne

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	1,15 m
Średnica kabla:	24 AWG 6,5 mm
Typ śrubek:	#4-40 UNC
Kolor:	czarny
Izolator:	PVC
Bezpieczeństwo palności:	VW-1

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de