

Kabel USB 2.0 USB Type-C™ męski na męski PD 3.0 60 W 4 m niebieski Silikon

Opis


Ten przewód USB firmy Delock służy do wykonania połączenia pomiędzy urządzeniem ze złączem USB Type-C™ a komputerem osobistym lub laptopem, który jest wyposażony w wolne gniazdo USB Type-C™.

Miękka silikonowa osłona kabla

Kabel ma elastyczną, ale wytrzymałą osłonę kabla wykonaną z przyjemnego w dotyku silikonu. Nie pęka się podczas podróży, a jego wysoka elastyczność chroni przed pękaniem kabla nawet podczas codziennego użytkowania.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W

Obsługa standardu Extended Power Range odp. USB Power Delivery 3.0 oznacza, że podłączone urządzenia mogą być zasilane do mocy 60 W (20 V / 3 A) jest możliwe.



Numer artykułu 81236

EAN: 4043619812363

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze: 2 x USB Type-C™ 2.0 męski
- Średnica kabla:
 - linia danych 28 AWG
 - linia zasilania 22 AWG
- Materiał osłony kabla: Silikon
- Średnica kabla: ok. 4 mm
- Połączone styki
- Szybkość transmisji danych do 480 Mbps
- USB Power Delivery (USB PD 3.0) dostarcza do 60 W (20 V / 3 A)
- Kolor: niebieski
- Długość ze złączami: ok. 4 m

Zawartość opakowania

- USB kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB 2.0 USB Power Delivery 3.0
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	480 Mbps
Moc maksymalna:	60 W
Maksymalny prąd:	3 A
Napięcie:	20,0 V

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	linia danych 28 AWG linia zasilania 22 AWG 4 mm
Długość:	4 m
Kolor:	niebieski
Materiał osłony kabla:	silikon

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de