



Taśmy samospajalne - kauczukowe, silikonowe

HelaTape Power 800

Właściwości

- Samospajalne taśmy silikonowe, usieciowane chemicznie, bez klejącej powierzchni
- Trójkątny przekrój z linią środkową do precyzyjnego nakładania na zakładkę
- Dobra odporność na pękanie i erozję powierzchniową
- Szybka wulkanizacja w jednolitą masę po nałożeniu
- Dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych, promieniowania UV i oleju
- Zalecane do stosowania z silikonowymi przewodami wysokotemperaturowymi oraz do urządzeń zewnętrznych i transformatorów



HelaTape Power 800 jest taśmą na bazie kauczuku silikonowego o trójkątnym przekroju.

MATERIAŁ	Silikon (SI)
Temp. pracy	-54°C do +93°C
Max krótkotrwała temp. pracy	+260°C
Wytrzymałość na rozciąganie	7,0 N/mm ²
Wydłużenie przy zerwaniu	400%
Rezystywność	10 ¹⁴ Ω cm
Wytrzymałość dielektryczna	23,5 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-POWER800	0,51	25,0	9,1 m	Szary (GY)	711-10400

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.